



Racores para Tubos Metálicos

Racor SC-FM Fijo de Rosca Externa

Racor fijo de rosca externa fabricado en latón niquelado.

Características y Beneficios

- Racor en dos piezas que se compone de carcasa y cuerpo con rosca externa
- Proporciona una fijación firme y segura al tubo
- Puede ser asegurado con una tuerca




HelaGuard SC-FM racor fijo de rosca externa.

MATERIAL	Latón Niquelado (NPB)
Temp. Trabajo	-100 °C a +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Racor HelaGuard, recto con rosca fija externa

TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Diámetro Mínimo (B)	Long. (L)	Medida Cuerpo (A/F1)	Largo de Rosca (TL)	Contenido	Color	Código
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 Pzas	Metal (ML)	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 Pzas	Metal (ML)	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 Pzas	Metal (ML)	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 Pzas	Metal (ML)	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 Pzas	Metal (ML)	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 Pzas	Metal (ML)	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 Pzas	Metal (ML)	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 Pzas	Metal (ML)	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 Pza	Metal (ML)	166-30308
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 Pza	Metal (ML)	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 Pza	Metal (ML)	166-30310

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Descarga CAD