

USB Type-C™ Stacja dokująca 4K - HDMI / DP / USB / SD / LAN / PD 3.0

Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu DP Alt Mode USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Dwa monitory mogą działać jednocześnie na wyjściach DisplayPort i HDMI. Trzy wbudowane porty USB pozwalają na wykorzystanie peryferiów, a łączy do sieci gigabitowej, jak również czytników kart SD dopełniają funkcjonalności.



Multi-Stream Transport (MST)

Hub MST obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. Umożliwia połączenie wielu monitorów w jeden duży wyświetlacz. Zatem stacja dokująca obsługuje rozdzielczość do 1080p na monitor.

Numer artykułu 87683

EAN: 4043619876839

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Stacja dokująca ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Dodatkowo zasila USB. Stacja dokująca może działać bez zasilania.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, stacja Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeńskie
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - 1 x gniazdo SD / SDHC / SDXC
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x DisplayPort żeński
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie

- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
- Obsługa HDCP 1.4
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 100 W
- Metalowa obudowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 117 x 60 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS 68.0 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Mac OS 10.13.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
--------------------------------	--

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
Długość:	117 mm
Szerokość:	60 mm
Wysokość:	16 mm
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de