




## Základní popis

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                           | Spacial                                                                           |
| Označení výrobku               | Spacial S3D                                                                       |
| Aplikace                       | Víceúčelové                                                                       |
| Kategorie                      | Kompaktní rozvodnice                                                              |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 600 mm                                                                            |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 600 mm                                                                            |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 250 mm                                                                            |
| Typ dveří                      | Plné                                                                              |
| Popis montážní desky           | Plná                                                                              |
| Typ krycí desky                | Standardní                                                                        |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                                                   |
| Sestava zařízení               | Tělo 1<br>Montážní deska 1<br>Dveře se zámkem 1<br>Deska s kabelovou průchodkou 1 |

## Doplňky

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ těla              | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou<br>Jedno tělo (jeden díl)                     |
| Počet dveří           | 1 čelní                                                                                  |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °                                                                        |
| Typ zámku             | 3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"                                                       |
| Dostupnost pro provoz | Přední                                                                                   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Deska s kabelovou průchodkou šrouby<br>Montážní deska upevňovacím prvkem |
| Materiál              | Pozinkovaná ocel pro montážní deska<br>Ocel pro rozváděč                                 |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester rozváděč                                                    |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Barva               | Šedá RAL 7035 rozváděč :           |
| Standardy           | IEC 62208                          |
| Certifikace výrobku | LR<br>DNV<br>UL<br>GL<br>BV<br>CUL |
| Hmotnost přístroje  | 20 kg                              |

## Prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP66 podle IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                                                               |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric<br><a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a> |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br><a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>                |
| Dokument o ekologickém profilu          | Dostupný<br><a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                         |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                                                                        |

## Záruční lhůta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|