




DIN 7973 C

~ISO 1483

450 HV

Norma ritirata



BN 991

Viti autofilettanti a testa svasata con calotta

con intaglio e punta conica forma C

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

- ~UNI 6953 AB
- ~ČSN 021238

**ISO 4042**

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

Article#	d ₁	d ₂ max.	f~	k~	n	t min.	L
1373765	ST 2,9	5,5	0,9	1,7	0,8	1,25	6,5
1373773							9,5
1373781							13
1373803							16
1373811							19
1373846							25
1373862	ST 3,5	6,8	1,2	2,1	1	1,55	13
1373870							16
1373889							19
1373943	(ST 3,9)	7,5	1,3	2,3	1	1,7	13
1373951							16
1373978							19
1374044	ST 4,2	8,1	1,4	2,5	1,2	1,85	13
1374052							16
1374060							19
1374087							25