

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

S/A-kabel: zástrčka M8, zásuvka M8

Sada kabelů snímačů/akčních členů, M8 na M8, PUR, bez halogenů, 3-, 4pinová, zástrčka/zásuvka, LED indikace, kódování A, IP65/IP67/IP68, vhodný do energetických řetězů

Info

Další varianty na www.lappkabel.cz nebo na vyžádání



Energetický řetěz



Nároky na prostor



Výroba strojů a zařízení



Automatizace

Výhody

Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Rychlá a snadná identifikace chyb

Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu

Oblasti použití

Pro zvýšené mechanické namáhání a drsné provozní podmínky

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Vlastnosti výrobku

Odolný proti UV záření
Dobrá odolnost proti olejům a chemikáliím
Neobsahuje PVC a látky narušující smáčení laku
Vhodný do energetických řetězců
Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení

Odkazy na normy / schválení

Bez halogenů podle DIN VDE 0472
Číslo souboru UL: E249137
Odolný proti plameni podle UL 1581 FT-2

Konstrukce

Průřez žíly: 0,25 mm²
Barevný kód: 3pólový kabel: hnědá (1), modrá (3), černá (4); 4pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vnější plášť z PUR, barva černá

Technická data

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Minimální poloměr ohybu:	Pevné uložení: 5x vnější průměr Pohyblivé použití: 10 x vnější průměr
Krytí:	IP65/IP67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka: -25 °C to +90 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Certifikace UL naleznete v technickém listu.

**UNITRONIC® SENSOR M8-M8**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	LED	Jmenovité napětí UN V
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	3	0,3	přímá-přímá	ne	60
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	3	0,6	přímá-přímá	ne	60
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	3	1	přímá-přímá	ne	60
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	3	2	přímá-přímá	ne	60
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	3	0,3	přímá-úhlová	ne	60
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	3	0,6	přímá-úhlová	ne	60
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	3	1	přímá-úhlová	ne	60
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	3	2	přímá-úhlová	ne	60
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	přímá-úhlová	2 LEDs	24
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	přímá-úhlová	2 LEDs	24
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	přímá-úhlová	2 LEDs	24
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	přímá-úhlová	2 LEDs	24
4póly						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	4	0,3	přímá-přímá	ne	30
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	4	0,6	přímá-přímá	ne	30
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	4	1	přímá-přímá	ne	30
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	4	2	přímá-přímá	ne	30
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA	4	0,3	přímá-úhlová	ne	30
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA	4	0,6	přímá-úhlová	ne	30
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA	4	1	přímá-úhlová	ne	30

Poslední změny (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16



UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	LED	Jmenovité napětí UN V
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA	4	2	přímá-úhlová	ne	30

Poslední změny (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczecch.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16