

Stacja dokująca USB Type-C™ 3.2 dla 2 x 2.5" SATA HDD / SSD z funkcją klonowania

Opis

Stacja dokująca Delock umożliwia podłączenie dwu zewnętrznych dysków 2.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB-C™. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany do stacji dokującej. Ponadto, funkcja klonowania pozwala na kopiowanie zawartości HDD z pominięciem PC.

Dobre chłodzenie

Wentylator u dołu stacji dokującej zapewnia wystarczające chłodzenie dysków bądź SSD, tak że można bez problemów pracować z zamkniętą pokrywą. Korzyścią jest też zmniejszenie hałasu dysków.

Nadaje się do transportu

Dzięki elegancji wzornictwa i specjalnie zaprojektowanej pokrywie, stacja dokująca może być wykorzystana do transportu dwu urządzeń 2.5".



Numer artykułu 63084

EAN: 4043619630844

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Z otworem: ok. 12,5 mm
- Wymiary (DxSxW): ok. 132 x 93 x 93 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 5 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 3,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 76.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.12 lub nowszy
- Mac OS 10.15.2 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Zasilanie zewnętrzne 5 V / 3 A (wtyki EU, UK i USA)
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Odpowiedni do nośników danych:	2.5" SSD lub HDD
Obsługiwany system operacyjny:	Android 9.0 lub nowszy Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x gniazdo prądu stałego 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Właściwości techniczne

Chipset:	Asmedia ASM1352R
----------	------------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	1 m
Długość:	132 mm
Szerokość:	93 mm
Wysokość:	93 mm
Kolor:	biały

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de