

Pilový kotouč HW/CT 190x30, 56 PZ/LZ 8° (628077000)

Objednací číslo 628077000

EAN 4007430176448



Zástupný obrázek

- Univerzální použití pro náročné materiály
- Při vyšších nárocích na kvalitu řezu, např. laminát, plastové, hliníkové, měděné a mosazné profily
- Ideální k použití pro různé aplikace při úpravách interiérů
- Perfektní výsledky i při příčném řezání masivního dřeva, surových, povrstvených nebo dýhovaných dřevotřískových desek, středně tvrdých vláknitých desek
- Nutná výkonná okružní pila
- Obzvláště vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlukné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr x řezná šíře x vrtání	190 x 2.2 x 30 mm
Materiál	HW/CT
Počet zubů	56
Tvar zubů	FZ/TZ
Tloušťka kmenového kotouče	1.4 mm
Úhel čela	8°
Vhodný pro	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus