

# Kabel szeregowy RS-232 D-Sub9 męski na żeński 2 m

## Opis

Kabel szeregowy Delock to przedłużacz do podłączenia modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS232, krosownic itp. Kabel umożliwia na łączenie przyległych systemów i urządzeń.

### Złącze Mini D-Sub9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



2 m

**Numer artykułu 86579**

EAN: 4043619865796

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x męski szeregowy D-Sub9 ze śrubami >
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Przypisanie styków: 1:1
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 2 m

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie D-Sub9
- Wolny port męski D-Sub9

## Zawartość opakowania

- Kabel

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Specyfikacja: | RS-232 (EIA / TIA)           |
| Styl:         | Connection- / Extensioncable |

## Interfejs

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami |
| Złącze 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws  |

## Właściwości techniczne

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 921,6 Kbps                                 |
| Transmisja sygnału:         | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

## Właściwości fizyczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Typ przewodu:             | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Długość kabla ze złączem: | 2 m                                    |
| Wykończenie pinów:        | pozlacane                              |
| Materiał przewodnika:     | Copper tinned                          |
| Średnica kabla:           | 28 AWG<br>5 mm                         |
| Typ śrubek:               | #4-40 UNC                              |
| Tarcza:                   | Aluminum foil                          |
| Kolor:                    | czarny                                 |
| Materiał osłony kabla:    | PVC                                    |
| Bezpieczeństwo palności:  | VW-1                                   |

## Manufacturer information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ulica        | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy | 14167             |
| Miasto       | Berlin            |
| Kraj         | Deutschland       |

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Email              | <a href="mailto:info@delock.de">info@delock.de</a> |
| Strona internetowa | <a href="http://www.delock.de">www.delock.de</a>   |