

Kabel audio Red's Music - XLR F / 2 x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU50...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: XLR F

Złącze 2-A: wtyk RCA

Złącze 2-B: wtyk RCA

Model złącz: X53, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU50...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



X53 - XLR żeński

2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU5003BX	0.3 m	88g	5903867412267
AU5005BX	0.5 m	102g	5903867412274
AU5010BX	1.0 m	135g	5903867412281
AU5015BX	1.5 m	167g	5903867412298
AU5020BX	2.0 m	202g	5903867412304
AU5030BX	3.0 m	276g	5903867412311
AU5040BX	4.0 m	343g	5903867412328
AU5050BX	5.0 m	410g	5903867412335
AU5060BX	6.0 m	477g	5903867412342
AU5070BX	7.0 m	544g	5903867412359
AU5080BX	8.0 m	611g	5903867412366
AU5090BX	9.0 m	693g	5903867412373
AU50100BX	10.0 m	760g	5903867412380
AU50150BX	15.0 m	1095g	5903867412397
AU50200BX	20.0 m	1430g	5903867412403

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów