

Racores Fijos de Rosca Externa

Racor HG-S Recto, IP66


Racor con rosca externa recta.

Características y Beneficios

- Una sola Pieza, de rápida fijación
- Gran resistencia a la extracción
- Alta resistencia a aceites y disolventes
- Libre de halógenos, azufre y fósforos
- De rosca métrica y suministrada con tuerca



Disponibles también con rosca UNEF y NPT bajo consulta. ¡Llámenos!



Racor HelaGuard, recto con rosca fija externa



HelaGuard HG-S racor recto, IP66.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-50 °C a +135 °C
Flamabilidad	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Diámetro Mínimo (B)	Ø Ext. max. (OD max.)	Long. (L)	Medida Cuerpo (A/F1)	Largo de Rosca (TL)	Contenido	Color	Código
HG10-S-M12	10	M12	7,5	19	33	19	9	10 Pzas	Negro (BK)	166-21000
HG10-S-M16	10	M16	9,5	19	35	19	11	10 Pzas	Negro (BK)	166-21020
HG11-S-M12	11	M12	7,5	19	33	19	9	10 Pzas	Negro (BK)	166-21021
HG13-S-M12	13	M12	7,5	24	35	23	9	10 Pzas	Negro (BK)	166-21022
HG13-S-M16	13	M16	11,0	24	37	23	11	10 Pzas	Negro (BK)	166-21001
HG13-S-M20	13	M20	12,5	24	40	23	14	10 Pzas	Negro (BK)	166-21023
HG16-S-M16	16	M16	11,0	29	41	28	11	10 Pzas	Negro (BK)	166-21002
HG16-S-M20	16	M20	14,5	29	34	28	14	10 Pzas	Negro (BK)	166-21003
HG20-S-M20	20	M20	14,5	32	44	30	14	10 Pzas	Negro (BK)	166-21025
HG21-S-M20	21	M20	14,5	32	44	30	14	10 Pzas	Negro (BK)	166-21004
HG25-S-M25	25	M25	19,5	39	49	37	15	10 Pzas	Negro (BK)	166-21026
HG28-S-M25	28	M25	19,5	44	49	42	15	10 Pzas	Negro (BK)	166-21005
HG28-S-M32	28	M32	26,5	44	50	42	16	10 Pzas	Negro (BK)	166-21027
HG34-S-M32	34	M32	26,5	51	53	49	16	10 Pzas	Negro (BK)	166-21006
HG34-S-M40	34	M40	32,5	51	53	49	16	10 Pzas	Negro (BK)	166-21028
HG42-S-M40	42	M40	32,5	63	60	60	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-21007
HG42-S-M50	42	M50	40,5	63	60	60	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-21029
HG54-S-M50	54	M50	42,0	76	65	73	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-21008
HG54-S-M63	54	M63	53,0	76	65	73	16	2 Pzas	Negro (BK)	166-21030
HG67-S-M63	67	M63	56,0	90	70	87	16	1 Pza	Negro (BK)	166-21009

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Color Gris disponible bajo pedido. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Descarga CAD