

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / 2x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU11...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: Wtyk Jack stereo 6.3mm

Złącze 2-A: Wtyk RCA

Złącze 2-B: Wtyk RCA

Model złącz: J55, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU11...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J55 - Jack stereo 6.3	2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1103BX	0.3 m	77g	5903867408369
AU1105BX	0.5 m	91g	5903867408376
AU1110BX	1.0 m	124g	5903867408383
AU1115BX	1.5 m	158g	5903867408390
AU1120BX	2.0 m	191g	5903867408406
AU1130BX	3.0 m	265g	5903867408413
AU1140BX	4.0 m	332g	5903867408420
AU1150BX	5.0 m	399g	5903867408437
AU1160BX	6.0 m	466g	5903867408444
AU1170BX	7.0 m	533g	5903867408451
AU1180BX	8.0 m	600g	5903867408468
AU1190BX	9.0 m	682g	5903867408475
AU11100BX	10.0 m	749g	5903867408482
AU11150BX	15.0 m	1084g	5903867408499
AU11200BX	20.0 m	1419g	5903867408505

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów