

Płaski kabel wstążkowy USB 2.0 FPC z USB Type-C™ do USB Typ Micro-B 13,5 cm PD 3 A

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Typ Micro-B a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.

Ultra elastyczny kabel

Kabel ma specjalną konstrukcję. Zamiast przewodów miedzianych wewnątrz jest elastyczna płytka drukowana, tzw. FPC (Flexible Printed Circuit). Czyni to kabel niezwykle elastycznym i mocnym. Nadaje się specjalnie do ładowania telefonu z power banku podczas ruchu.



13.5 cm

Numer artykułu 86793

EAN: 4043619867936

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-C męski >
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski
- Kabel wstążkowy FPC (Flexible Printed Circuit)
- Komputer host = USB Type-C™; Urządzenie = USB Type Micro-B
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Grubość przewodu: ok. 3 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: srebrny / czarny
- Długość ze złączami: ok. 13,5 cm

Wymagania systemowe

- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™
- Urządzenie z gniazdem USB Typ Micro-B

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Płaski przewód
-------	----------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Długość:	135 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de