



BETA 1150MQ

Szczypce uniwersalne, w izolacji do 1000V



Certyfikaty i normy



EN 60900

Cechy

Kombinowane szczypce uniwersalne z izolacją

IZOLACJA 1000 V


Izolacja z certyfikatem EN 60900, gwarantowana do 1000 V, do bezpiecznej pracy przy instalacjach elektrycznych.

PIN POZA CENTRUM

Zmniejsza wymagany wysiłek fizyczny, poprawiając wydajność pracy i zmniejszając zmęczenie, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

WYKOŃCZENIE CHROM

Maksymalna odporność na korozję i zużycie, dzięki czemu narzędzie jest zawsze nieskazitelne i łatwe do czyszczenia, nawet po intensywnym użytkowaniu.



WSZECHESTRONNOŚĆ


Radełkowane szczęki zapewniające pewny chwyt i zintegrowane krawędzie tnące w pobliżu punktu podparcia, idealne do zaciskania i precyzyjnego cięcia



Z RĘKOJEŚCIĄ

Z rękojeścią zapewniającą pewny i wygodny chwyt przy każdym użyciu.

Wymiary



Certyfikaty i normy

EN 60900

Odniesienie

	Art.	L mm	L1 mm	 mm	A mm	B mm	C mm	L mm	 g
011500496	1150MQ 160	160	37	1,6	24	6	10	170	197
011500498	1150MQ 180	180	39	1,8	27	7	11	198	283
011500500	1150MQ 200	200	43	2,0	30	8	11	205	322
011500502	1150MQ 220	220	46	2,0	31	8	12	225	405

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

