



5988 VHB-MQ
Zestaw 66 narzędzi do użytku w elektrotechnice, w miękkich wkładach profilowanych

Elektrotechnika

		art.
	059880300	5988 VHB-MQ
	059880400	5988 VHB-MQ




M49



M108



M161



M49



M108



M161

- n. 12 **52MQ:** klucz płaski jednostronny w izolacji do 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- n. 12 **89MQ:** Klucze oczkowe odsadzone jednostronne, w izolacji 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- n. 4 **910MQ/PE:** Nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną $\bigcirc$ 4-5-6-8 mm
- n. 11 **910MQ/B:** Nasadki dwunastokątne $\bigcirc$ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- n. 6 **910MQ/TX:** Nasadki z końcówką trzpieniową profil Torx® $\bigcirc$ T15-T20-T25-T27-T30-T40
- n. 2 **910MQ/XZN:** Nasadki z końcówką trzpieniową XZN® $\bigcirc$ 8-10 mm
- n. 1 **910MQ/21:** Przedłużacz 3/8" 125 mm
- n. 1 **910MQ/22:** Przedłużacz 3/8" 250 mm
- n. 1 **910MQ/T:** Pokrętko typu T, 3/8"
- n. 1 **910MQ/55:** Pokrętko 3/8" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym
- n. 1 **1128MQ:** Nożyczki dla elektryków, ostrza ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami
- n. 1 **1048MQ:** Szczypce nastawne w izolacji do 1000V 250 mm
- n. 1 **1082MQ:** szczypce tnące boczne w izolacji do 1000V $\square$ 160 mm
- n. 1 **1150MQ:** szczypce uniwersalne, w izolacji do 1000V $\equiv$ 180 mm
- n. 1 **1162MQ:** Szczypce płaskie, w izolacji do 1000V $\equiv$ 160 mm
- n. 1 **1164MQ:** Szczypce płaskie odgięte 45°, w izolacji $\equiv$ 160 mm
- n. 4 **1272MQ:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® w izolacji do 1000V $\oplus$ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- n. 4 **1274MQ:** wkrętak płaski w izolacji do 1000V $\bullet$ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- n. 1 **1777MQ/U:** Nóż w izolacji do 1000V