

Aktywny Optyczny Kabel USB 10 Gbps-A męski do USB Type-C™ męski ze śrubami po bokach 15 m

Opis

Kabel USB firmy Delock pozwala na łączenie urządzeń ze złączem USB Type-C™ z komputerem PC lub laptopem z wolnym gniazdem USB. Śruby złącza USB Type-C™ zabezpieczają połączenie i zapobiegają przypadkowemu odłączeniu kabla.

Aktywny kabel optyczny

Ten aktywny kabel optyczny za pomocą światłowodu zapewnia bardzo szybki przesył sygnału. W porównaniu z tradycyjnym kablem miedzianym jest bardziej miękki, cieńszy, lżejszy i może przesyłać sygnały na większe odległości bez strat.

Trwały opłot NBR

Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociągowych i w trudnych środowiskach.

USB 10 Gbps

Aktywny kabel optyczny umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 10 Gb/s przy podłączaniu urządzeń zgodnych z USB 10 Gbps. Oczywiście można również podłączyć urządzenia USB 2.0.



Numer artykułu 83208

EAN: 4043619832088

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A męski
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męskie ze śrubami po bokach
- Długość śrubek: 15 mm (standard USB Type-C Locking Connector)
- Typ śrubek: M2 x 2
- Aktywny kabel optyczny: kabel hybrydowy światłowodowo-miedziany
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Ustalony kierunek sygnału
- Komputer host = USB Typ-A; Urządzenie = USB Type-C™
- Wsteczna zgodność z USB 2.0
- Prąd wyjściowy: maks. 900 mA
- Średnica kabla: ok. 5,8 mm
- Najmniejszy promień skrętu: ca. 20 mm
- Materiał osłony kabla: NBR

- Nadaje się do łańcuchów holujących
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 15 m

Zawartość opakowania

- Kabel USB 10 Gbps

Ogólne

Specyfikacja:	USB 10 Gbps
---------------	-------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męskie ze śrubami po bokach

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 50 °C
Maksymalny prąd:	900 mA

Właściwości fizyczne

Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	15 m
Najmniejszy promień skrętu:	20 mm
Średnica kabla:	5,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de