



Malý rozvaděč

AK 56



AK 56

Malý rozvaděč


PŘÍZPŮSOBITELNÉ

315 x 750 x 155 mm

Obj. č.: 73345601

Malý rozvaděč - průmyslová kvalita -, 4 řady, 56 modulů, 150mm rozestup kolejnic, integrované ventilační prvky pro zmírnění vytváření kondenzační vody, bezšroubová upínací lišta PE/N vždy se 6 šroubovými místy upnutí, 2,5 - 16 mm², nahoře elastické přívody, Krycí a popisovací pásy, dodatečné dvojité membránové vývodky a další příslušenství

bezšroubová upínací lišta PE/N vždy se 6 šroubovými místy upnutí 2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 bezšroubovými místy upnutí 1,5mm - 4mm²



Technické údaje

Rozměry

šířka:	315 mm
Délka:	750 mm
Výška:	155 mm
Vnitřní výška:	95 mm
Vnitřní šířka:	295 mm
Vnitřní délka:	730 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát
Víko:	Polykarbonát
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny

Přednosti

Bezpečný - díky vysokému krytí IP65 a robustnímu provedení bez obsahu halogenů je zaručen bezpečný provoz i při náročných průmyslových podmínkách prostředí.

Certifikáty



Příslušenství

AK3 KBL - Kryt kabelů s přihrádkou na dokumenty

AK3 TW - Oddělovací stěna

AK3 NS35-14 - DIN lišta

AK3 NS35-275 - DIN lišta

AK3 ABL-ES - Vnější úchyty

AK3 STD - Schuko montážní zásuvka



Malý rozvaděč

AK 56

Materiál:	Polykarbonát	AK3 KS M50 - Kombinované šroubení
Vyklápěcí okénko:	Polykarbonát, transparentní	AK AS - Záslepka
Ostatní atributy		AK AS-v - Záslepka
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1	AK SGA-1 - Souprava zámku
Odolnost proti nárazu:	IK08	AK SGA-2 - Souprava zámku
Možnost spojováí:	Ano	KLS N 35 - Svorkovnice
Bez těžkých kovů:	Ano	KLS PE 35 - Svorkovnice
Neobsahuje PVC:	Ano	KST M25-33 - Spojovací vývodka
Neobsahuje silikon:	Ano	AK N-SL - Upínací lišta
Okolní teplota (min.):	-35 °C	
Okolní teplota (max.):	80 °C	
Okolní teplota (24 hod):	60 °C	
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	90%	
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%	
Barva:	šedá	
Jmenovité izolační střídavé napětí:	1000 V	
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1500 V	
Plombovatelné:	Ano	
Zachování funkčnosti:	Ne	
Počet modulů:	56	
EMV provedení:	Ne	
se zámkem:	Ne	
Utahovací moment šroubu víka:	1.2 N m	