

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Preventa XY2C Dodatkowe wyposażenie do Wyłączników XY2C

XY2CD111

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Typ produktu lub komponentu	Prosty łącznik uruchamiany linką
Skrócona nazwa urządzenia	XY2CD
Kolor obudowy	Niebieski
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Parametry uzupełniające

Maksymalna długość ciągu wyzwalającego	6 m
Materiał korpusu	ZAMAK
Materiał głowicy	Plastik
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	240 V
Typ i konfiguracja styków	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie migowe
Resistance to wrenching	237 daN Główka napędu 36 daN operating ring
Numer wejścia kablowego	3 3 wejścia gwintowane dla dławnicy kablowej Pg 13.5 dla Pg 13,5
Trwałość mechaniczna	1500000 cykl
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 0,27 A w 250 V, DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 300 V zgodnie z UL 508 300 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Kod zgodności	XY2CD

Środowisko pracy

Certyfikacja produktu	CCC CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,200 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	14,600 cm
Waga opakowania 1	285,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,745 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki