



Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-17**



Kod produktu	AK-TB-17
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 1.5 A
Napięcie wyjściowe	12 V
Wyjściowe natężenie prądu	2 A
Maksymalna moc	24 W
Złącze zasilania	5.5 x 2.1 mm
Długość bolca	10 mm
Długość przewodu	1.4 m
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	90 x 70 x 46 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	135 x 85 x 50 mm
Waga netto	108 g
Waga brutto	143 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137890
Gwarancja	24 miesiące





AK-TB-17
PLUG 5.5x2.1mm



Opis

Akyga® AK-TB-17 to kompaktowy zasilacz o napięciu **12 V** i mocy wyjściowej **24 W**. Idealnie sprawdzi się w zasilaniu urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak urządzenia peryferyjne, monitoring czy oświetlenie LED. Co więcej, zasilacz został wyposażony w złącze o wymiarach **5,5 x 2,1 mm**, które można spotkać między innymi w kamerach przemysłowych, systemach CCTV, routerach czy taśmach LED.