
# OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
# BL 3.50/14/270F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com






Złącza żeńskie z systemem złącz śrubowych z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów w rastrze 3,50 mm. Zapewniają one dość miejsca na umieszczenie etykiet i mogą być kodowane.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | BL 3.50/14/270F SN OR BX |
| Nr zam. | 1640050000 |
| Wykonanie | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 14, 270°, Przyłącze z jarzmem, Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max.: 1.5 mm², skrzynia |
| GTIN (EAN) | 4008190277604 |
| J. op. | 50 pc(s). |
| parametry produktu | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14 |
| opakowanie | skrzynia |

# OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
# BL 3.50/14/270F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | |
|---|---|
| Waga netto | 14,36 g |

### Parametry systemu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50 | Metoda wykonywania złącz | Przyłącze z jarzmem |
| Raster w mm (P) | 3,5 mm | Raster w calach(P) | 0,138 inch |
| Kierunek odejścia przewodu | 270° | Liczba biegunów | 14 |
| L1 in mm | 45,5 mm | L1 w calach | 1,791 inch |
| liczba rzędów | 1 | liczba rzędów z biegunami | 1 |
| Przekrój pomiarowy | 1,5 mm² | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 | element kodowany | Tak |
| Długość odizolowania | 6 mm | Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min. | 0,2 Nm |
| Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks. | 0,25 Nm | Moment obrotowy dociągający, min. | 0,2 Nm |
| Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,25 Nm | śruba dociskowa | M 2 |
| końcówka wkrętaka | 0,4 x 2,5 | końcówka wkrętaka norma | DIN 5264 |
| Cykle wpinania | 25 | siła wtykania/biegun | 10 N |
| siła wyciągania/biegun | 4 N | opakowanie | skrzynia |

### Dane materiałowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiał izolacyjny | PBT | Kolor | pomarańczowy |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 2000 | grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
| CTI | ≥ 200 | Rezystancja izolacji | ≥ $10^8$ Ω |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Materiał styków | Cu-Leg |
| Powierzchnia styku | cynowana | Struktura warstwowa wtyku | 4-8 µm Sn cynowane na gorąco |
| Temperatura magazynowania, min. | -25 °C | Temperatura magazynowania, max. | 55 °C |
| wilgotność względna podczas składowania, maks. | 80 % | Temperatura pracy, min. | -50 °C |
| Temperatura pracy, max. | 100 °C | Zakres temperatur montaż, min. | -30 °C |
| Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C | | |

### Przewody pasujące do złącza

| | | | |
|---|---|---|---|
| Strefa zacisku, przyłącze znamionowe, min. | 0,08 mm² | Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max. | 1,5 mm² |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
| jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² | jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² | cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² | z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 1,5 mm² |
| z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, min. | 0,2 mm² | z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 1,5 mm² |
| sprawdzian trzpieniowy wg EN 60999 a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm | | |

Data sporządzenia 31 marzec 2016 13:49:22 CEST

# OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
# BL 3.50/14/270F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Dane znamionowe wg IEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Ta = 20 °C) | 12 A |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Ta = 20 °C) | 10 A | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Ta = 40 °C) | 10 A |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Ta = 40 °C) | 8 A | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 320 V |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 160 V | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 160 V |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 2,5 kV | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2,5 kV |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2,5 kV | odporność na zwarcia | 3 x 1s z 100 A |

### Dane znamionowe wg CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instytut (CSA) | | Nr certyfikatu (CSA) | 154685-1318353 |
| napięcie znamionowe (Use group B) | 300 V | napięcie znamionowe (Use group D) | 300 V |
| prąd znamionowy (Use group B) | 10 A | prąd znamionowy (Use group D) | 10 A |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
| Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. | | |

### Dane znamionowe wg UL 1059

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instytut (UR) | | Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
| napięcie znamionowe (Use group B) | 300 V | napięcie znamionowe (Use group D) | 300 V |
| prąd znamionowy (Use group B) | 8 A | prąd znamionowy (Use group D) | 8 A |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
| Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001284 | ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 | ETIM 6.0 | EC002637 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-04 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-04 | eClass 7.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-04-02 | eClass 9.0 | 27-44-04-02 |

# OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
# BL 3.50/14/270F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Uwagi

| | |
|---|---|
| Wskazówki | • Na życzenie dodatkowe kolory<br>• Na życzenie złocone powierzchnie zestyków<br>• Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.<br>• Maks. średnica zewnętrzna przewodnika: 2,9 mm<br>• Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1<br>• Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4<br>• Symbol P na rysunkach oznacza raster<br>• Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych. |
| Zgodność IPC | Produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z międzynarodowo uznaną normą IPC-A-610, kategoria „dopuszczalne". Na życzenie jest możliwa ocena produktów pod kątem ostrzejszych wymagań. |


### certyfikaty


| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |


# OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
# BL 3.50/14/270F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rysunki



# OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50
# BL 3.50/14/270F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Akcesoria

### Elementy kodujące



**Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.**
Elementy kodujące i zabezpieczenia przed przekręceniem zapewniają jednoznaczne przyporządkowanie złączy w procesie produkcji i podczas obsługi
Elementy kodujące i chroniące przed przekręceniem są wsuwane przed uzbrojeniem lub w czasie konfekcjonowania kabla. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.
Błędne wyposażenie na płytce drukowanej oraz błędne wtykanie złączy staje się już niemożliwe.
Zaleta: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.

### Ogólne dane do zamówienia

| Typ | Nr zam. | Wykonanie | GTIN (EAN) | J. op. | parametry produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| BL SL 3.5 KO SW | 1610100000 | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1 | 4008190187637 | 100 pc(s). | |
| BL SL 3.5 KO OR | 1693430000 | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1 | 4008190867447 | 100 pc(s). | |

# Addresses worldwide

## Let's connect.

**AE** **United Arab Emirates**

Weidmuller Middle East FZE
Warehouse Q3-79
SAIF-Zone
P.O. BOX 8591
Sharjah
Telephone number +971 65572723
Fax number +971 65572724
wme.info@weidmueller.com

**AO** **Angola**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**AR** **Argentina**
CPI SA
Bauness 2660
C1431DOF Buenos Aires
Telephone number +54 11 4523 8008
Fax number +54 11 4522 0546
info@cpi.com.ar
www.cpi.com.ar

**AT** **Austria**
Weidmüller GmbH
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj M 59
2355 Wiener Neudorf
Telephone number +43 2236 67080
Fax number +43 2236 6708-899
office.at@weidmueller.com
www.weidmueller.com

**AU** **Australia**
Weidmüller Pty. Ltd.
PO BOX 6944
Huntingwood 2148
Huntingwood Drive 43
Huntingwood NSW 2148
Telephone number +61 2 9671 9999
Fax number +61 2 9671 9911
info@weidmuller.com.au
www.weidmuller.com.au

**AZ** **Azerbaijan**
Representative Office
Weidmüller Interface
Demirchi Tower, 4th floor
37, Khojali ave.
AZ 1025 Baku
Telephone number +994 12 488 80 36
Fax number +994 12 488 80 37
rashad.mahmudov@weidmueller.com

**BA** **Bosnia and Herzegovina**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbia

or

BIG electric d.o.o
Mladena Stojanovića 117A
78000 Banja Luka
Telephone number +387 51926277
Fax number +387 51926277
bigelectric@blic.net
www.bigelectric.ba

**BE** **Belgium**
Weidmüller Benelux B. V.
Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7
1930 Nossegem
Telephone number +32 2 752 40 70
Fax number +32 2 751 36 06
info@weidmueller.be
www.weidmueller.be

**BG** **Bulgaria**
Weid-Bul EOOD
Bul. "Kliment Ohridski" 13
1756 Sofia
Telephone number +359 2 963 2560
Fax number +359 2 963 1098
sofia@weidbul.com
www.weidbul.com

**BH** **Bahrain**
Khayber Trading Company
P.O Box 1976
Manama
Telephone number +973 720747
Fax number +973 720331
khayber@batelco.com.bh

**BR** **Brazil**
Weidmuller Conexel do Brasil
Conexões Elétricas Ltda.
Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha
Diadema, São Paulo
09950-370
Telephone number +55 (11) 4366-9600
Fax number +55 (11) 4362-1677
vendas@weidmueller.com.br
www.weidmueller.com.br

**BW** **Botswana**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**BY** **Belarus**
TECHNIKON Ltd.
Nezavisimosti pr. 177-9
220125 Minsk
Telephone number +375 17 393-11-77
Fax number +375 17 3930080
wm@technikon.by

**CA** **Canada**
W Interconnections Canada Inc.
10 Spy Court
Markham Ontario L3R 5H6
Telephone number +1 (905) 475-1507 Ext. 9836
Fax number +1 (905) 475-2798
support@weidmuller.ca
www.weidmuller.ca

**CG** **Congo**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**CH** **Switzerland**
Weidmüller Schweiz AG
Rundbuckstraße 2
8212 Neuhausen am Rheinfall SH
Telephone number +41 52 674 07 07
Fax number +41 52 674 07 08
info@weidmueller.ch
www.weidmueller.ch

**CL** **Chile**
ATS - INTECH
María Luisa Santander 0475
Santiago
Providencia 7500859
Telephone number +56 2 341 1271
Fax number +56 2 341 1275
felipe@atsintech.com
www.atsintech.com

CPI CHILE LTDA
Av. Presidente Frei Montalva 6001, 47 complejo el cortijo
Santiago - Conchali
Telephone number +562 963 8440
Fax number +562 963 8440
cpi@cpichile.cl
www.cpichile.cl

**CN** **China**
Weidmüller Interface (Shanghai) Co. Ltd.
100 Yutong Road
25 F, BM Intercontinental Business Center
200070 Shanghai
Telephone number +86 21-22195008
Fax number +86 21-22195009
customer.hotline@weidmueller.com.cn
www.weidmueller.com.cn

**CO** **Colombia**
Automatización Avanzada S. A.
Carrera 97 No., 24 c - 23 Bodega 4
110911 Bogotá-D.C.
Telephone number +57 (1) 547-8510
Fax number +57 (1) 422-3044
comercial@automatizacionavanzada.com
www.automatizacionavanzada.com

**CR** **Costa Rica**
ELVATRON S. A.
la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica
San Jose Costa Rica
Telephone number +506 2961-060
Fax number +506 5200-609
dirk.haase@elvatron.com
www.elvatron.com

**CZ** **Czech Republic**
Weidmüller s.r.o.
Lomnického 5/1705
140 00 Praha 4
Telephone number +420 244 001 400
Fax number +420 244 001 499
office@weidmueller.cz
www.weidmueller.cz

**DE** **Germany**
Weidmüller GmbH & Co. KG
Ohmstraße 9
32758 Detmold
Postfach 30 54
32720 Detmold
Telephone number +49 5231 1428-0
Fax number +49 5231 14-292083
weidmueller@weidmueller.de
www.weidmueller.de

**DK** **Denmark**
Weidmüller Danmark
Vallensbækvej 18A
2605 Brøndby
Telephone number +45 27747800
kundeservice@weidmuller.dk
www.weidmuller.dk

**DZ** **Algeria**
SARL INTER ELECTRIC
1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida
2300 Annaba
Telephone number
Fax number
contact@inter-electric.com

**EC** **Ecuador**
Elsystec S. A., Electricidad Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251 y Mañosca
Quito - Pichincha
Telephone number +593 22456510
Fax number +593 22456755
Elsystec@uio.satnet.net

**EE** **Estonia**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Latvia

or

Soots Interface OÜ
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn
Telephone number +372 609 6933
Fax number
info@sootsinterface.ee
www.sootsinterface.ee

**EG** **Egypt**
Standard Electric (OMEGA)
1, Abdelhamid Badawy Street
Heliopolis
Cairo
Telephone number +202 21805111
Fax number +202 21805600
stdelec@rite.com

**ES** **Spain**
Weidmüller, S. A.
Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste
8960 Sant Just Desvern - Barcelona
Telephone number +34 934 803 386
Fax number +34 933 718 055
weidmuller@weidmuller.es
www.weidmuller.es

**FI** **Finland**
Weidmüller Suomi, Weidmüller Aktiebolagetin sivuliike
Koy Plaza Vivace
Äyritie 8C
FI 1510 Vantaa
Telephone number +358 20 7351300
Fax number +358 800 114 667
asiakaspalvelu@weidmuller.fi
www.weidmuller.fi

**FR** **France**
Weidmüller E. U. R. L.
12, Chaussée Jules César
BP 263 Osny
95523 Cergy-Pontoise Cedex
Telephone number +33 1 34 24 55 00
Fax number +33 1 34 24 55 01
mail@weidmuller.fr

**GB** **Great Britain**
Weidmüller Ltd.
Klippon House
Centurion Court Office Park, Meridian East, Meridian Business Park
Leicester
LE19 1TP
Telephone number +44 116 282 3470
Fax number +44 116 289 3582
marketing@weidmuller.co.uk
www.weidmuller.co.uk

**GE** **Georgia**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface
Azerbaijan.

**GH** **Ghana**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
South Africa.

**GR** **Greece**
G.A. Solutions
Ippokratous 11 Metamorfosi
144 52 Athen
Telephone number +30 210 2823233
Fax number +30 210 2823233
info@weidmuller.gr
www.weidmuller.gr

**GT** **Guatemala**
Prestelectro, Prestegard Electro, S.A.
Avenida Petapa 44-22, Zona 12
Guatemala City
Telephone number +502 2442-3346
Fax number +502 2476-8945
ventas@prestelectro.com

**HK** **Hong Kong**
Weidmuller (Hong Kong) Limited Co. Ltd.
Unit 1617, Metropolis Tower
No. 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon
Telephone number +852 3154 8088
Fax number +852 31548099
Info-hk@weidmueller.com.hk

**HR** **Croatia**
ElektroPARTNER d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
HR-10000 Zagreb
Telephone number +385 (1) 6184 793
Fax number +385 (1) 6184 795
elektropartner@zg.t-com.hr
www.elektropartner.hr

**HU** **Hungary**
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Budapest
Gubacsi út 6.
1097
Telephone number +36 1 382 7700
Fax number +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu

**ID** **Indonesia**
PT. Nego Electrindo
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 – 22
Jakarta 10640
Telephone number +62 21 42882255
Fax number +62 21 42882266
sales@negoelectrindo.co.id

**IE** **Ireland**
Please contact
Weidmüller Ltd.
Great Britain

**IL** **Israel**
A. U. Shay Ltd.
23/25, Embar Street
49222 Petach-Tikva
P.O. Box 1 00 49
49222 Petach-Tikva
Telephone number +972 3-923-3601
Fax number +972 3-923-4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com

ATEKA Ltd.
4, Ha Tavor lane Industrial area Segula
49691 Petach-Tikva
P.O. Box 4710
Petach-Tikva
Telephone number +972 73-200-1311
Fax number +972 3-924 4245
marketing@ateka.co.il
www.ateka.co.il

**IN** **India**
Representative Office
Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.
12th Lane North Avenue, Opp Joggers Park,
Kalyani Nagar, Pune
411 006
Telephone number +91 20-41290090
wmi@weidmueller.in
www.weidmueller.com

**IS** **Iceland**
Samey Automation Center
Lyngas 13
210 Garoabaer
Telephone number +354 510 5200
Fax number +354 5 10 5201
Samey@samey.is
www.samey.is

**IT** **Italy**
Weidmüller S. r.l.
Via Albert Einstein 4
20092 Cinisello Balsamo Milano
Telephone number +39 02 660681
Fax number +39 02 6124945
weidmuller@weidmuller.it
www.weidmuller.it

**JM** **Jamaica**
Please contact
W Interconnections Inc.
United States

**JO** **Jordan**
Trans Jordan for Electro
PO Box 33 06 07
Amman
Telephone number +962 6 533 2020
Fax number +962 6 533 5800
transjordan@batelco.jo

You can find all Weidmüller addresses and your local contact on the internet at: www.weidmueller.com/countries

Let's connect.

Sales company

Representation abroad

without representation abroad

**JP Japan**
Nihon Weidmüller Co. Ltd.
Sphere Tower Tennoz 2-2-8
Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
140-0002
Telephone number +81 3 6711 5300
Fax number +81 3 6711 5333
weidmullerjapan@weidmuller.co.jp
www.weidmuller.co.jp

**KE Kenya**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
South Africa.

**KG Kyrgyzstan**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface
Azerbaijan.

**KR Korea**
Weidmuller Korea Co. Ltd.
9th floor
429, Teheran-ro, Gangnam-Gu
Seoul 135-721
Telephone number +82 2-516-0003
Fax number +82 2-516-0090
info@weidmuller.co.kr
www.weidmuller.co.kr

**KW Kuwait**
Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.
Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31
13016 Safat
B.P. 25593
Telephone number +965 4741373
Fax number +965 4741537
info@kanacontrols.com

**KZ Kazakhstan**
Please contact
Weidmüller Group
Russia

**LB Lebanon**
Progress Engineering & Trading Enterprises
Al Nahr Street
Beirut 11-1111
Telephone number +961 1 444 664
Fax number +961 1 561 880
progress@inco.com.lb

**LT Lithuania**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Latvia

or

ELEKTROS IRANGA
Tinklu g. 29 a
LT-5319 Panevezys
Telephone number +370 (45) 582 828
Fax number
info@eliranga.lt

**LU Luxembourg**
Please contact
Weidmüller Benelux B. V.
Netherlands

**LV Latvia**
SIA Abi4
Daugavgrivas 31b
Riga, LV-1007
Telephone number +371 674 70999
Fax number +371 676 24562
abi_4@tvnet.lv

Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Udens str. 12-118
Riga, LV-1007
Telephone number +371 29254766
Fax number +371 674 65637
Ilgonis.rudaks@weidmueller.com
www.weidmueller.com

**MA Morocco**
Sofimed
137, Bd Moulay Ismail Roches Noires
20290 Casablanca
Telephone number
Fax number
contact@sofimedmaroc.com

**MD Moldova**
BERHORD A & D srl
79/1, str. Milescu Spartaru
MD-2075 Chisinau
Moldova
Telephone number +373 (22) 815002
Fax number +373 (22) 815007
atiuleanu@berhord.com
www.ad.berhord.com

**ME Montenegro**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbia.

**MG Madagascar**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**MK Macedonia**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Serbia

or

ELEKTRO - SMK dooel
UL. III Makedonska brigada b.b.
1000 Skopje
Telephone number +389 22460295
Fax number
Elektro-smk@telekabel.net.mk

**MN Mongolia**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface
Azerbaijan.

**MT Malta**
E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.
San Gwakkin Road
Mriehel

Telephone number +356 21255777
Fax number +356 21255999
robert.agius@ess.com.mt

**MU Mauritius**
Mubelo Electrical Ltd.
Office 26, Gateway building,
St Jean Road
Quatre Bornes
Mauritius
Telephone number +230 4670989
Fax number +230 4654051
richard.mubelo@orange.mu

**MW Malawi**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
South Africa.

**MX Mexico**
W Interconnections S. A. DE C. V.
Blvd. Hermanos Serdán 698,
Col. San Rafael Oriente
72029 Puebla
Telephone number +52 (222) 268 6227
Fax number +52 (222) 286 6242
clientes@weidmuller.com.mx

**MY Malaysia**
Connect Plus Technology Sdn Bhd
No. 43, Jalan PJS 11/22, Bandar Sunway
46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Telephone number +60 3 5633 7363
Fax number +60 3 5633 6562
paul@cptech.com.my
www.cptech.com.my

**MZ Mozambique**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**NA Namibia**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**NG Nigeria**
Please contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
South Africa

**NL Netherlands**
Weidmüller Benelux B. V.
Franciscusweg 221
1216 SE Hilversum
P.O. Box 1505
1200 BM Hilversum
Telephone number +31 35 626 12 61
Fax number +31 35 623 20 44
info@weidmuller.nl
www.weidmuller.nl

**NO Norway**
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS
Billlingstadsletta 97
1396 Billingstad
PO Box 160
1378 Nesbru
Telephone number +47 66 98 33 50
Fax number +47 66 98 09 55
firmapost@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no

**NZ New Zealand**
Cuthbert S. Steward Ltd.
27 Te Puni Street
Petone
PO Box 38496
Wellington Mail Centre 5054
Telephone number (04) 568 6156
Fax number (09) 489 1752
csl@cuthbertstewart.co.nz

Cuthbert S. Steward Ltd
4 Fred Thomas Drive
Aon Building, Ground Floor, South Entry
Takapuna
PO Box 100 338
North Shore City 745
Telephone number (09) 489 1751
Fax number (04) 568 6056
cslak@cuthbertstewart.co.nz

**OM Oman**
DAN INTERNATIONAL LLC.
Ghala St. 111
BP 2901
Seeb
Telephone number +968 5036 77
Fax number +968 5037 55
yedu@danintl.com

**PE Peru**
IMPEXINCA S.A.C.
Calle Ortiz de Zevallos No. 105, Urb. San Antonio
18
Lima, Miraflores
Telephone number +51 1 447 5608
info@impexinca.pe
www.impexinca.pe

J & W CIA. S. A.
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb. Ind. Grimanesa
01
Callao
Telephone number +51 1 572 2539
Fax number +51 1 572 0152
contacto@jwcia.com
www.jwcia.com

**PH Philippines**
Enclosure Systems Specialists Inc.
2276 Don Chino Roces Avenue Extension
Room 103/105 Narra Building
1231 Makati City
Telephone number +63 2 813 8580
Fax number +63 2 813 8596
sales_encsys@pldtdsl.net
www.enclosuresystemsph.com

**PK Pakistan**
Automation Controls (Pak)
Apartment No. 33 C III,
Chenab Block, Allama Iqbal Town
Lahore
Telephone number +92 42 37809948
Fax number +92 42 37809950
nadeem@acpak.com.pk
www.acpak.com.pk

**PL Poland**
Weidmüller Sp. z. o. o.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Telephone number +48 22 510 09 40
Fax number +48 22 510 09 41
biuro@weidmuller.com.pl
www.weidmuller.pl

**PR Puerto Rico**
Please contact
W Interconnections Inc.
United States

**PT Portugal**
Weidmüller Sistemas de Interface S. A.
Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esct. 2
São Domingos de Rana
2785-515 Abóboda
Telephone number +351 214 459 191
Fax number +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt
www.weidmuller.pt

**PY Paraguay**
Please contact
CPI SA
Argentina

**QA Qatar**
Doha Motors
PO Box 145

Telephone number +974 4651441
Fax number +974 4654579
dmtctech@qatar.net.qa
http://www.dohamotorsgroup.com/td.html

Petroleum Technology Co. W.L.L.
PO Box 16069
5th Floor Toyota tower
Telephone number +974 44419603
Fax number +974 44419604
petrotec@qatar.net.qa
www.petrotec.com.qa

**RO Romania**
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor, Office 4
500446 Brasov - Brasov Business Park
Telephone number +40 (268) 446 222
Fax number +40 (262) 205 410
claudiu.totea@weidmueller.com
www.weidmueller.com

**RS Serbia**
Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ustanicka 189, III sprat lokal 7a
11050 Beograd
Telephone number +381 112885274
Fax number +381 112885274
zoran.rabrenovic@weidmueller.com

TeLa Elektrik d.o.o.
Ul.Dr Drage Ljočić 6
Beograd
Telephone number +381 11 2772 415
Fax number +381 11 2772 850
office@tela.rs
www.tela.rs

**RU Russia**
Weidmüller Group
7/10 Khlebozavodskiy Passage,
Moskau
115230
Telephone number +7 495 280 72 71
Fax number +7 495 280 72 71
Info@weidmueller.ru
www.weidmueller.ru

**SA Saudi Arabia**
Al Abdulkarim Holding Co.
P.O. Box 4
Dammam 31411
Telephone number +966 3 8337110
Fax number +966 3 8829547
E-mail salehsk@akh.com.sa
www.weidmueller.ae

Saudi Electric Supply Company (SESCO)
P.O. Box 32 98
Al Khobar 31952
Telephone number +966 3 8829546 Ext. 3030
Fax number
E-mail Safdar.Malik@sesco-gex.com
www.sesco-gex.com

**SE Sweden**
Weidmüller AB
Axel Danielssons väg 271
BOX 31025
SE-200 49 Malmö
Telephone number +46 77-143 00 44
Fax number +46 40-37 48 60
info@weidmuller.se
www.weidmuller.se

**SG Singapore**
Weidmüller Pte. Ltd.
70 Bendemeer Road
# 04-03 Luzerne Building
Singapore 339940
Telephone number +65 6841 5311
Fax number +65 6841 5377
info@weidmuller.com.sg
www.weidmuller.com.sg

**SI Slovenia**
Elektrospoji d. o. o.
Stegne 27
SI- 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska
Telephone number +386 1 511 3810
Fax number +386 1 511 1604
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si

**SK Slovakia**
ELEKTRIS s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
Telephone number +421 2/4920 0113
Fax number +421 2/4920 0119
bratislava@elektris.sk

# Addresses worldwide

## Let's connect.

**SV** **El Salvador**
Prestegard Electro
11 Avenida Norte No. 240
Edificio Salazar No. 2
San Salvador
Telephone number +503 2271 1690
Fax number +503 2221 3851
prestegard@navegante.com.sv

**SY** **Syria**
Please contact
Weidmuller Middle East FZE
United Arab Emirates

**SZ** **Swaziland**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**TH** **Thailand**
Pisanu Engineering Co. Ltd.
Kwang Dingaeng, Khet Dingaeng
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-dindaeng Road
Dindaeng, Bangkok
10400
Telephone number +66 2 248 2896
Fax number +662 105 6301
ecsales@pisanu.co.th
www.pisanu.co.th

Representative Office
Weidmüller Pte. Ltd.
37/F, Sathorn Square Building
98 North Sathorn Road
Bangkok, Silom Bangrak
10500
Telephone number +66 2 105 6300
Fax number +66 2 642 9220
info@weidmuller.com.sg

**TJ** **Tajikistan**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface
Azerbaijan.

**TM** **Turkmenistan**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface
Azerbaijan.

**TN** **Tunisia**
Please contact
Weidmüller E. U. R. L.
France

**TR** **Turkey**
Weidmüller Elektronik Ticaret Ltd. Sirketi
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik Caddesi 9/1
34810 Beykoz / Istanbul
Telephone number +90 (216) 537 10 70
Fax number +90 (216) 537 10 77
info@weidmuller.com.tr
www.weidmuller.com.tr

**TW** **Taiwan**
Weidmuller (Hong Kong) Limited
No. 3, Lane 89, ChaungYang N. Rd
24148 SanChuang City, Taipei
Telephone number +886 921 949 751
roy.lin@weidmueller.com.hk

**TZ** **Tanzania**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
South Africa.

**UA** **Ukraine**
LLC WM UKRAINE
Levanevskogo str. 6
Kiev
3058
Telephone number +38 044 490 32 48
Fax number
info@wm-ua.com.ua
wm-ua.com.ua/

Representative Office
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
Z, office 303
7-D, Zdolbunivska str.
Kiev, 2081
Telephone number (mobile) +38 050 440 25 24
info.ua@weidmueller.com

**US** **United States**
W Interconnections Inc.
821 Southlake Boulevard
Richmond Virginia 23236
Telephone number +1 (804) 794-2877
Fax number +1 (804) 379-2593
info@weidmuller.com
www.weidmuller.com

**UY** **Uruguay**
REWO Uruguay S. A.
AV. Bolivia 2001Esq Rocafuerte
11300 Carracso Montevideo
Telephone number +598 2604 8439
Fax number +598 2604 8439
rewo@rewouruguay.com.uy

**UZ** **Republic of Uzbekistan**
Please contact
our Representative Office
Weidmüller Interface
Azerbaijan.

**VE** **Venezuela**
Somerinca C. A.
Corazon de Jesus - 3ra Transversal con calle el Carmen- Los Dos Caminos
Caracas 1070-A
Telephone number +58 2122352748
Fax number +58 2122399341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

**VN** **Vietnam**
AUMI Industrial Equipment & Automation Company Limited
E1, La Thanh Hotel
218 Doi Can Street
Lieu Giai Ward, Ba Dinh District
Hanoi City
Telephone number +84 4 37628601
Fax number +84 4 62661391
aumi@aumi.com.vn
www.aumi.com.vn

Representative Office
Weidmüller Pte. Ltd.
Level 16 Saigon Tower Building
29 Le Duan Street
District 1
Ho Chi Minh
Telephone number +848 3520 7717
Fax number +848 3520 7604
info@weidmuller.com.sg

**ZA** **South Africa**
Phambili Interface
PO Box 193
1609 Johannesburg, Edenvale
5 Bundo Road, Sebenza
1610 Johannesburg
Telephone number +27 (11) 4521930
Fax number
info@weidmuller.co.za
www.weidmuller.co.za

Representative Office
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
210 Amarand Avenue, Pegasus Building
181 Pretoria, waterkloof Glen ext 2 -
Telephone number +27 12 003 2906
Fax number +27 (11) 4526455
Jacques.Vosloo@weidmueller.com
www.weidmueller.com

**ZM** **Zambia**
Please contact
Phambili Interface
South Africa

**ZW** **Zimbabwe**
Please contact
Phambili Interface
South Africa