

Kabel USB 2.0 USB Type-C™ męskie ze śrubami na USB Type-C™ męskie ze śrubami kątowy, w lewo/w prawo PD 3.0 60 W 5 m

Opis

Kabel USB firmy Delock pozwala na łączenie urządzeń ze złączem USB Type-C™ z komputerem PC lub laptopem z wolnym gniazdem USB Type-C™. Śruby złącza USB Type-C™ zabezpieczają połączenie i zapobiegają przypadkowemu odłączeniu kabla.



Numer artykułu 80959

EAN: 4043619809592

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męskie ze śrubami po bokach
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski, kątowy, ze śrubami po bokach
- Typ śrubek: M2 x 0.4
- Długość śrubek: 15 mm
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Średnica kabla: ok. 3 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Power Delivery 3.0
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia zasilania 24 AWG 3 mm
Długość śrubek:	15 mm
Typ śrubek:	M2
Długość:	5 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de