



Tubos y Pasacables en Cloropreno

Los tubos de Cloropreno son ideales para soportar rigurosos ambientes, por lo que es utilizado en diferentes y distintos mercados, como el del Automóvil, Aeroespacial, Vehículos Pesados o Sector Militar.


Como este material es altamente elástico su medida normal puede ser expandida hasta un 500 % y hasta un 200 % longitudinalmente.

Para reducir tiempo y esfuerzo de aplicación les recomendamos el uso de herramientas Abocardadoras HellermannTyton NA y el lubricante Hellerine, los cuales han sido especialmente diseñados para el uso con estos tipos de tubos.

Características y Beneficios

- Tubo de cloropreno altamente elástico
- Resiste hasta 120 °C de temperatura intermitente
- Cubre muchos diámetros de cable con un tamaño
- Posibilidad de entregar cortado

Helsyn H



Tubos y Manguitos de Cloropreno



Los tubos elásticos H son altamente flexibles y fáciles de aplicar.

MATERIAL	Cloropreno (CR)
Temp. Trabajo	-65 °C a +95 °C, intermitente +120 C°
Flamabilidad	UL94 HB
Elongación a la Rotura	min. 500 %



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Pared (WT)	Largo Rollo	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
H12BKX100M	1,2	0,70	100 m	100 m	Negro (BK)	35	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	100 m	100 m	Negro (BK)	35	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	100 m	100 m	Negro (BK)	36;39	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	100 m	100 m	Negro (BK)	36;39	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	100 m	100 m	Negro (BK)	36;39	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,00	100 m	100 m	Negro (BK)	36;39	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,25	25 m	25 m	Negro (BK)	37;39-40	608-01207

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
H12X20BK	1,2	0,70	20,0	1.000 Pzas	Negro (BK)	35	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	20,0	1.000 Pzas	Negro (BK)	35	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	25,0	1.000 Pzas	Negro (BK)	36;39	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	25,0	1.000 Pzas	Negro (BK)	36;39	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	30,0	500 Pzas	Negro (BK)	36;39	600-02947
H50X25BK	5,0	1,00	25,0	500 Pzas	Negro (BK)	36;39	600-02949
H75X30BK	7,5	1,25	30,0	250 Pzas	Negro (BK)	37;39-40	600-02198

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Tubos y Pasacables en Cloropreno

Helsyn TH



Tubos y Manguitos de Cloropreno

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Pared (WT)	Largo Rollo	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
TH100BKX25M	10,0	1,00	25 m	25 m	Negro (BK)	37;39-40	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	25 m	25 m	Negro (BK)	38-39;41	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	20 m	20 m	Negro (BK)	38-39;41	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	20 m	20 m	Negro (BK)	38-39;41	608-01202

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Pared (WT)	Long. (L)	Contenido	Color	Herramientas Recom.	Código
TH100X35BK	10,0	1,00	35,0	100 Pzas	Negro (BK)	37;39-40	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	50,0	100 Pzas	Negro (BK)	38-39;41	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	50,0	100 Pzas	Negro (BK)	38-39;41	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	50,0	100 Pzas	Negro (BK)	38-39;41	600-02497

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.

Herramientas Recomendadas						
	35	36	37	39	40	41
	NA-0/1	NA-1K/3	NA-4/5	VA2.5/5	VA2.5/5+8	VA2.5/5+18
	569	569	569	570	570	570

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.

DEF STAN

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.