


Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemysłowionych. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

Kolor	Szary RAL 7035	Drzwiczki lampy	Sztywny IK09
Kolor drzwi	Przezroczysty przydymiony	Ochrona IP	IP65
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK09
Liczba SYSTEM Moduły	2	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 NM	Wymiary LxH (mm)	75x85
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	(EN 60669-1)	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Electrocod	0220		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP65



II

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice