

Kabel audio Red's Music - gniazdo mini Jack stereo 3.5mm / gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU25

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Złącze 2: gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Model złącz: NYS240L REAN

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC


Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC

Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:**AU25****Zastosowany rodzaj wtyków:**

NYS240L REAN

NYS240L REAN

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2503	0.3 m	45g	5903867410317
AU2505	0.5 m	54g	5903867410324
AU2510	1.0 m	76g	5903867410331
AU2515	1.5 m	99g	5903867410348
AU2520	2.0 m	121g	5903867410355
AU2530	3.0 m	166g	5903867410362
AU2540	4.0 m	218g	5903867410379
AU2550	5.0 m	263g	5903867410386
AU2560	6.0 m	308g	5903867410393
AU2570	7.0 m	353g	5903867410409
AU2580	8.0 m	398g	5903867410416
AU2590	9.0 m	443g	5903867410423
AU25100	10.0 m	488g	5903867410430
AU25150	15.0 m	728g	5903867410447
AU25200	20.0 m	953g	5903867410454

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów