

Kabel audio Red's Music - mini Jack stereo 3.5mm / 2x XLR M

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU37...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: mini Jack stereo 3,5mm

Złącze 2-A: XLR M

Złącze 2-B: XLR M

Model złącz: J62, X54

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,18mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 3,3 mm x 6,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-100 - 2x(1x0,18mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 95,1Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 20mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 3,3 mm x 6,5 mm

Masa: około 32kg/km

Schemat połączeń:



AU37...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



J62 - Jack stereo 3.5

2x X54 - XLR męski

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU3703BX	0.3 m	93g	5903867411666
AU3705BX	0.5 m	99g	5903867411673
AU3710BX	1.0 m	115g	5903867411680
AU3715BX	1.5 m	131g	5903867411697
AU3720BX	2.0 m	147g	5903867411703
AU3730BX	3.0 m	179g	5903867411710
AU3740BX	4.0 m	211g	5903867411727
AU3750BX	5.0 m	243g	5903867411734
AU3760BX	6.0 m	282g	5903867411741
AU3770BX	7.0 m	314g	5903867411758
AU3780BX	8.0 m	346g	5903867411765
AU3790BX	9.0 m	378g	5903867411772
AU37100BX	10.0 m	410g	5903867411789
AU37150BX	15.0 m	570g	5903867411796
AU37200BX	20.0 m	730g	5903867411802

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów