

D-Sub 44 pin przejściówka męska-żeńska - zmiana płci portu

Opis

Przejściówka firmy Delock może być podłączona do gniazda D-Sub 44 pin urządzenia lub systemu. Zapobiega uszkodzeniu interfejsu gdy jest on w użyciu i zapewnia dużą wytrzymałość styków. Przejściówka może być także użyta do zastosowań specjalnych, takich jak mechaniczne przedłużenie gniazda D-Sub 44.



Numer artykułu 65114

EAN: 4043619651146

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 44-pinowe męskie >
 - 1 x D-Sub 44-pinowe żeńskie ze śrubami
- Przypisanie styków: 1:1
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Długość śrubek: 61 mm
- Połączane styki
- Wymiary (DxSxW): ok. 53,1 x 12,50 x 17,90 mm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny interfejs D-Sub 44 pin

Zawartość opakowania

- Adapter

Interfejs

Złącze 1:	1 x Sub-D 44-pinowe męskie
Złącze 2:	1 x Sub-D 44-pinowe żeńskie

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Długość śrubek:	47.04 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	53,1 mm
Szerokość:	12,50 mm
Wysokość:	17.9 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

