

# Rozdzielacz HDMI 1 x wejście HDMI na 2 x wyjście HDMI 4K 60 Hz z funkcją skalowania w dół

## Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał HDMI z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. W ten sposób jedno połączenie HDMI może być używane do obsługi dwóch monitorów HDMI.

## Skalowanie w dół

Jeśli monitor nie obsługuje wysokiej rozdzielczości, obraz może być przeskalowany z 4K na 1080p przez wbudowaną funkcję.

## Zasilanie USB

Urządzenie zasilane jest poprzez port USB, w zestawie znajduje się odpowiedni kabel USB. Jeśli nie jest dostępny wolny port USB-A, wymagany jest opcjonalny zasilacz zewnętrzny.



**Numer artykułu 18650**

EAN: 4043619186501

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - Wejście:
    - 1 x HDMI-A męski
    - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)
  - Wyjście:
    - 2 x HDMI-A żeński
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Funkcje: Lustrzane
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps na kanał, maks. 18 Gbps.
- Pobór mocy: maks. 2,5 W
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 55 x 20 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 60 cm

## Wymagania systemowe

- Kabel HDMI
- Źródło zasilania z wolnym gniazdem żeńskim USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Rozdzielacz HDMI
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,75 m
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Specyfikacja: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>HDMI 2.0 |
|---------------|----------------------------------|

## Interfejs

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Wyjście: | 2 x HDMI-A żeński                                              |
| Wejście: | 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie)<br>1 x HDMI-A męski |

## Właściwości techniczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Maksymalna rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Przepustowość wideo:             | 600 MHz / 6 Gbps    |

## Właściwości fizyczne

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Obudowa kolor:    | czarny  |
| Materiał obudowy: | Plastik |
| Długość kabla:    | 60 cm   |
| Długość:          | 65 mm   |
| Szerokość:        | 55 mm   |
| Wysokość:         | 20 mm   |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |