

Hoja de características del producto

Características

NSYTSA2429SE

Pasos de cables rectangulares sin conectores IP
65 - 29 entradas



Principal

Gama	Spacial
Tipo de producto o componente	Placa de entrada rápida
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio para gestión de cables
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Compatibilidad de gama	Spacial Spacial CRN armario compacto Thalassa Thalassa PLM compact enclosure Spacial Spacial S3HD compact enclosure Spacial Spacial S3CM control enclosure Spacial Spacial SBM industrial box Thalassa Thalassa PLA suitable enclosure Spacial Spacial S3D armario compacto Thalassa Thalassa PHD armario adecuado Thalassa Thalassa PLS insulating modular box
Composición del dispositivo	1 elementos de fijación 1 placa
Cantidad por juego	Set de 1

Complementario

Soporte de montaje	Placa pasacables Estructura del armario
Material	Poliamida
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación
Número de entrada para cables	29
Número de entrada para cables	29 x 3...6,5 mm
Altura	Real : 14 mm
Anchura	Centro de fijación : 130 mm Real : 146 mm Orificio : 112 mm
Profundidad	Real : 58 mm Orificio : 36 mm Centro de fijación : 32 mm

Peso del producto	0,16 kg
-------------------	---------

Entorno

Grado de protección IP	IP65
------------------------	------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0955 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil ambiental del producto
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------