

Obudowy z gniazdami

STG 008

STG 008

Obudowy z gniazdami

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73220801

Wymiary: 250 x 200 x 122 mm

Obudowy z gniazdami, ze stopniem ochrony IP44, z wbudowanymi, wstępnie okablowanymi gniazdami, wysoka obciążalność mechaniczna, niewrażliwe na temperaturę, możliwość łączenia, bezhalogenowe

Wyposażone w:

- 8 x SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V

Dołączone akcesoria:

Wpusty montażowe: 2x M25, 2x M32, Zaślepki



Dane techniczne

Urządzenia montażowe

SCHUKO®-gniazdko (przód), 230V:	8
---------------------------------	---

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44
Liczba rzędów:	0

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	250 mm
Długość:	200 mm
Wysokość:	122 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny
Wytrzymałość uderowa:	IK08

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Cable gland

