





Qoltec Kabel zasilający IEC C13 | odizolowany lutowany | Czysta miedź Cu | 3x0.75mm | 0.5m

Kod produktu: 54614

Kabel zasilający IEC C13 Qoltec został zaprojektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym zasilaniu urządzeń elektronicznych wykorzystywanych zarówno w domu, jak i w środowisku biurowym. Standard IEC sprawia, że przewód jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą sprzętu komputerowego oraz profesjonalnych instalacji IT. Zastosowanie żył wykonanych z gołej miedzi BC (Bare Copper) gwarantuje bardzo dobrą przewodność elektryczną, niskie straty energii oraz niezawodną pracę podłączonych urządzeń.


PEWNOŚĆ DZIAŁANIA W DOMU, BIURZE I PROFESJONALNYM ŚRODOWISKU



Kabel zasilający IEC C13 przeznaczony do zastosowań domowych, biurowych oraz instalacyjnych

Kabel wyposażony jest w standardowy wtyk IEC C13 stosowany w urządzeniach IT (komputery, UPS, monitory, serwery), natomiast druga strona przewodu zakończona jest odizolowanymi żyłami, umożliwiającymi indywidualne podłączenie do instalacji elektrycznej lub wtyczki sieciowej. Rozwiązanie dedykowane jest dla instalatorów, serwisantów oraz użytkowników wymagających elastycznego dopasowania sposobu zasilania urządzeń – zarówno w domowym biurze, jak i w środowisku profesjonalnym.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO ZASILANIA



Kabel IEC C13 przeznaczony do zasilania komputerów, monitorów, drukarek i innych sprzętów biurowych


Kabel zasilający C13 to idealne rozwiązanie do zasilania szerokiej gamy urządzeń wyposażonych w gniazdo IEC C14, takich jak:

- - komputery stacjonarne,
- - monitory,
- - drukarki,
- - telewizor,
- - zasilacz awaryjny UPS,
- - sprzęt biurowy (fax, skaner).

To rozwiązanie dla instalatorów oraz osób wykonujących własne projekty zasilania, gdzie wymagane jest dopasowanie końcówki do konkretnego zastosowania.

WYSOKA JAKOŚĆ, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ KAŻDEGO DNIA

Cross-section conductor $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$



Standard kabla zasilającego H05VV-F, izolacja z PVC, miedziane żyły

Wyjątkowa jakość wykonania tego kabla w standardzie **H05VV-F** gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Solidna izolacja wykonana z polwinilu (PVC) i trzy wysokiej klasy miedziane wielodrutowe żyły sprawiają, że możesz polegać na stabilnym przepływie energii. Odpowiednio dobrana długość przewodu 0.5m umożliwia wygodne podłączenie urządzeń nawet w mniej dostępnych miejscach, zapewniając optymalny zasięg bez konieczności stosowania przedłużaczy.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



2-letnia gwarancja na produkt

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli zasilających objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Kabel zasilający
Wtyczka	IEC C13
Prąd wyjściowy	10A 250V~
Standard przewodu	H05VV-F
Przekrój żyły przewodu	3 * 0.75 mm
Materiał izolacji	PVC
Przeznaczenie	Wszystkie sprzęty elektryczne z odpowiednim gniazdem.
Zastosowanie	- Komputery stacjonarne - Monitory - Drukarki - Telewizor - Zasilacz awaryjny UPS - Sprzęt biurowy (fax, skaner)
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Długość kabla	0.5m
Opakowanie	Polybag
Zawartość opakowania	1 x Kabel zasilający
Głębokość / Długość opakowania [mm]	270
Szerokość opakowania [mm]	110
Wysokość opakowania [mm]	25
Waga netto [kg]	0.054
Waga brutto [kg]	0.056
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878546148