

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC - col de gaine pour utilisation avec SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Résistance aux UV



Résistance aux intempéries



Robuste



Décharge de traction optimale



Résistance aux huiles



Temps d'assemblage



Résistance mécanique



Sans halogène

Avantages

Utilisation universelle

Assemblage simple et rapide

Applications

Combiné à une gaine de protection :

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (conduits hélicoïdaux et lisses)

SILVYN® MPC

Particularités

Protection anti-poussière
Protection contre l'humidité
Excellente résistance à la traction et mécanique

Homologations / références de la norme

UL FILENUMBER E308201

Constitution du produit

Filetage de raccordement PG
Bague hexagonale avec raccord de gaine intégré

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC001178

ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Certifications:

IEC EN 61386-23

Couleur:

Noir (RAL 9005), résistant aux UV
gris, RAL 7001

Matériau:

PA66
Sans halogène

Indice de protection:

IP 65 avec conduits de forme hélicoïdale
IP 67 + IP 68 (2 bars) avec conduits lisses

Plage de température:

-40 °C à +120 °C

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SILVYN® MPC**

Numéro d'article	Dimension PG	Ouverture libre mm	Compatible avec SILVYN® SI	Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU	Convient pour SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC noir					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24,5	-	-	30
55502495	29	24,5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC gris					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24,5	-	-	30
55502454	29	24,5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63

Dernière mise à jour (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16