ASSMANN Kabel adapterowy DisplayPort

AK-340403-001-S
EAN *53020447934 *



Kabel adapterowy DisplayPort, DP – HD15 M/F, 0,15m z zamkiem, zgodny z DP 1.2, CE, kolor czarny

Ten kabel nadaje się idealnie na przykład do podłączenia notebooka lub komputera ze złączem DP do monitora VGA, rzutnika komputerowego, monitora LCD/TFT poprzez kabel VGA.

Zapewnia mniejsze obciążenie złącza.

- Przeznaczone do 1080p mit 60 Hz
- Złącze 1: DP, wtyczka
- Złącze 2: HD15, gniazdo
- DisplayPort standardowy: DisplayPort 1.2
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Blokada: Zatrzask
- Filtr ferrytowy: niedostępne
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 0.15 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Asortyment: Kabel DisplayPort

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	8,00	38,10	30,20	31,10	35.784,30
Innen-VPE	10	0,40	40,60	40,60	8,10	13.351,70
Einzel-VPE	1	0,04	20,00	15,00	1,62	486,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	24,50	4,50	1,50	165,38

Full HD 1080p

Weitere Anwendungsbilder:



