
TYPE 1067

Ø4MM RIGHT-ANGLE FIXED SAFETY BANANA PLUG / SCREW TERMINAL
FICHE BANANE MÂLE DE SÉCURITÉ COUDÉE Ø4MM / RACCORD À VISSER
Ø4MM SICHERHEITSWINKELSTECKER / SCHRAUBANSCHLUSS



Reference
Référence
Bestell-Nr
1067-#

Rated voltage **Tension assignée** ***Bemessungsspannung***	Rated current **Intensité assignée** ***Bemessungsstrom***	Contact parts **Contacts** ***Kontaktteile***	Insulation **Isolant** ***Isolierteile***	Colours [#] **Couleurs [#]** ***Farben [#]***
1000 V CAT III	20A	Ni coated brass **Laiton nickelé** ***Messing vernickelt***	***PP***	R N BL V J 2 0 6 5 4

With screw terminal for cables up to 2,5 mm²
Avec raccord à visser pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
Mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt