Antena 5G LTE męski SMA 3 dBi dookólna stała z kablem połączeniowym RG-174 3 m montaż samoprzylepny na zewnątrz czarna

Opis

Antena 5G LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM oraz LoRa.

Nowy standard radia mobilnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości. 5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



Numer artykułu 96090

EAN: 4043619960903

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa
- Zakres częstoliwości:
  698 - 960 MHz
  1710 - 3800 MHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Typ przewodu: RG-174
- Tłumienie przewodu: 0,9 dB @ 800 MHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla: ok. 3 m
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 107,0 x 12,8 x 4,0 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Typ montażu:	self adhesive
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Zakres częstoliwości:	1710 - 3800 MHz 698 - 960 MHz
Siła anteny:	3 dBi
Impedancja:	50 Ω
Polaryzacja:	linear vertical
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	ABS
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Tłumienie przewodu:	0,9 dB @ 800 MHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	3 m
Długość:	107 mm
Szerokość:	12,8 mm
Wysokość:	4 mm
Kolor:	czarny

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Średnica kabla:	2,7 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**