Zewnętrzny hub USB 3.2 Gen 1 z portem USB Typu-A > 3 x USB Typu-A + czytnik kart SD z 2 gniazdami

Opis

Ten hub USB Delock można podłączać do komputera przez złącze USB Typu-A. Umożliwia on rozbudowę komputera o trzy złącza USB Typu-A, a także dwa gniazda dla kart pamięci SD i Micro SD. Jeżeli hub jest podłączony do komputera przez złącze USB 3.2, maksymalny prąd o wartości 900 mA jest dzielony pomiędzy portami USB a czytnikiem kart. W razie potrzeby do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania lub przewód zasilający.

Numer artykułu 62899

EAN: 4043619628995

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A męski >
  3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  1 x gniazdo SD
  1 x gniazdo Micro SD
  1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Koncentrator), GL3224 (Czytnik kart)
- Szybkość transmisji danych do:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
  1. Slot Secure Digital
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Kabel USB podłączony bezpośrednio do huba (długość ok. 15 cm)
- Wymiary (DxSxW): ok. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  wewnątrz: ø ok. 1,35 mm
  na zewnątrz: ø ok. 3,5 mm
  długość: ok. 9 mm
- Optionales Stromkabel: Delock 82377
- Optionales Netzteil: Navilock 41337

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Linux Kernel 2.6.x lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Android 6.0 lub nowszy Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interfejs

Wyjście:	1 x gniazdo SD 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC) 3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wejście:	1 x USB 5 Gbps Typ-A męski

Właściwości techniczne

Chipset:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	15 cm
Wykończenie złącza:	pozłacane
Długość:	90 mm
Szerokość:	40 mm
Wysokość:	13 mm

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Kolor:	czarny

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**