


SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, protimatice zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu, k zajištění v otvorech bez závitů



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Montážní čas

Výhody

Zpevněná sklolaminátem, pro vysokou mechanickou stabilitu

Dosedací plocha zabraňuje poškrábání pouzdra během montáže klíčem

Oblasti použití

K zajištění kabelových vývodů SKINTOP® tam, kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitů ale pouze průchozího otvoru

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Konstrukce

PG připojovací závit

Poznámky

Schválena UL pouze při použití s plastovými kabelovými vývody SKINTOP®, které mají rovněž schválení UL

Navržena pro použití se SKINTOP® ST(R)

SKINTOP® GMP-GL**Technická data**

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Na vyžádání::	Verze bez nákrůžku (bez dosedací plochy pro montážní nářadí)
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Polyamid zpevněný skelnými vlákny
Teplotní rozsah:	-20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINTOP® GMP-GL

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	OK mm
SKINTOP® GMP-GL stříbřitě šedá s nákrůžkem		
53019000	PG 7	19
53019010	PG 9	22
53019020	PG 11	24
53019030	PG 13,5	27
53019040	PG 16	30
53019050	PG 21	36
53019060	PG 29	46
53019070	PG 36	60
53019080	PG 42	65
53019090	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL černá s nákrůžkem		
53019200	PG 7	19
53019210	PG 9	22
53019220	PG 11	24
53019230	PG 13,5	27
53019240	PG 16	30
53019250	PG 21	36
53019260	PG 29	46
53019270	PG 36	60
53019280	PG 42	65
53019290	PG 48	70
SKINTOP® GMP-GL světle šedá s nákrůžkem		
53019001	PG 7	19
53019011	PG 9	22
53019021	PG 11	24
53019031	PG 13,5	27
53019041	PG 16	30
53019051	PG 21	36
53019061	PG 29	46
53019071	PG 36	60
53019081	PG 42	65
53019091	PG 48	70

Poslední změny (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

