Qoltec Skaner czytnik kodów kreskowych + stojak na skaner | 1D | USB

Kod produktu: 50852



Laserowy czytnik kodów kreskowych marki Qoltec do skanowania kodów 1D pozwoli Ci cieszyć się niezawodnością i komfortem pracy. Jego precyzja, szybkość i łatwość obsługi i zgodność z różnymi systemami czynią go nieocenionym wsparciem w codziennej pracy.
Nasze urządzenie gwarantuje:
- odczyt kodów 1D na ekranie elektronicznym,
- odporność na upadki do 1.5m,
- szybkość skanowania 350 skanów na sekundę,
- skanowanie pod różnymi kątami,

Skontaktuj się z nami, a **specjalnie dla ciebie stworzymy indywidualny kod kreskowy według Twoich wytycznych**, bez żadnych dodatkowych opłat.

SKANUJ Z ŁATWOŚCIĄ - WYSOKA JAKOŚĆ W POŁĄCZENIU Z FUNKCJONALNOŚCIĄ



Kompatybilny z wieloma urządzeniami i standardami

Laserowy czytnik kodów kreskowych marki Qoltec jest szybki, dokładny i niezwykle łatwy w użyciu. Ponadto czytnik jest **kompatybilny z wieloma urządzeniami i standardami** . Niezależnie czy chcesz zeskanować **kod 1D** nasz skaner sobie poradzi, **wystarczy przyłożyć produkt –** jedno kliknięcie potwierdzi odczyt informacji zakodowanej w kodzie. Funkcje takie jak odczytywanie z ekranów komputerów czy urządzeń mobilnych dodają elastyczności w zastosowaniu tego urządzenia w różnych środowiskach pracy.

PRECYZYJNY I SZYBKI ODCZYT KODÓW 1D



Szybkość skanowania 350 skanów na sekundę, ergonomiczny design

Dzięki urządzeniom takim jak **czytnik kodów kreskowych marki Qoltec** praca nawet największych magazynów czy punktów logistycznych jest szybka i łatwa. **Czytniki stosowane są w sklepach, aptekach, punktach logistycznych, lotniskach, bibliotekach, biurach, urzędach, siłowniach** i wielu innych miejscach, które odwiedzasz każdego dnia.

Nasz czytnik sprawdzi się doskonale w każdym z tych miejsc. Urządzenie gwarantuje:

- odczyt kodów **1D**,
- wydajną pracę z prędkością **350 skanów na sekundę**,
- **skanowanie kodów pod różnymi kątami**,
- odporność na upadki z wysokości do 1.5m,
- ergonomiczny design – lekki i wygodny w obsłudze
- pewność, że kod został prawidłowo odczytany dzięki **sygnalizacji dźwiękowej**

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA – NOWOCZESNY DESIGN



Wygodny i intuicyjny w obsłudze – Plug&play
Wysoka jakość naszych czytników jest efektem przemyślanego projektowania w oparciu o najważniejsze aspekty działania tych urządzeń. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób są wykorzystywane i czego się od nich oczekuje, więc aby sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy określamy nowy standard usprawniania procesów roboczych:

- interfejs **Plug&Play –** bez instalacji dodatkowego oprogramowania,
- **kabel o długości 145cm** z wtyczka USB **–** to możliwość podłączenia urządzenia do PC, laptopa, dzięki czemu czytnik może pracować 24h/dobę,
- **kompatybilny z Windows/Mac OS, Linux, Android**,
- ergonomiczny kształt **–** ułatwia pracę z czytnikiem

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas czytnik kodów kreskowych objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ skanera	Przewodowy
Rodzaj skanowania	Laser
Napięcie wejściowe	DC 5V 5%
Szybkość skanowania	350 skanów/ sekundę
Rodzaj odczytywanych kodów	1D
Odczyt kodów	1D : Code39, Code32, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code93, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5 ITF25, Brazilian bank code, Industrial 2 of 5, Code11, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Postal Code
Głębokość skanowania	Code39 10.83mil 1cm - 34cm Code39 5.83mil 2cm - 17cm Code39 10.83mil 1cm - 28cm Code93 7.50mil 2cm - 22cm Code128 7.50mil 2cm - 22cm
Tryb skanowania	Ręczny, Ciągłe skanowanie, Tryb automatycznego rozpoznawania parametrów pracy
Kąt skanowania	Obrót o 30 | w poziomie 65 | w pionie 65
Prąd roboczy	30mA (praca); 15mA (czuwanie); 70mA (szczytowe)
Kontrast wydruków	30%
Interfejs	USB, RS232
Źródło światła	Dioda LED
Pozostałe parametry	
Kod EAN	5901878508528