



Qoltec Kabel Adapter USB-C na HDMI high speed 4K | 60Hz | 32AWG | 2m

Kod produktu: 50438

Podłącz swoje urządzenie USB-C do monitora, telewizora lub projektora za pomocą Kabła super high speed 4K i ciesz się obrazem w najwyższej jakości. Obsługuje rozdzielczość 4K przy 60Hz, zapewniając niesamowitą ostrość, płynność ruchu i żywe kolory.

POSTAW NA JAKOŚĆ I WYGODĘ – WYBIERZ KABEL USB-C DO HDMI 4K 60HZ I CIESZ SIĘ NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ OBRAZU



Niezawodna transmisja w 4K z USB-C na HDMI z prędkością do 18 Gb/s

Nasz kabel HDMI 4K USB-C gwarantuje **płynne wyświetlanie treści w rozdzielczości 4K przy 60Hz oraz błyskawiczny transfer danych do 18 Gb/s**. Dzięki technologii Plug & Play **działa natychmiast po podłączeniu** – bez potrzeby instalowania sterowników. Wysoka jakość wykonania oraz szeroka kompatybilność sprawiają, że jest to idealny wybór do codziennego użytku.

NIEZAWODNE POŁĄCZENIE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI



Obraz i dźwięk w cyfrowej jakości

- Obsługę rozdzielczości **4K (3840x2160p)** oraz częstotliwości odświeżania **60Hz**,
- **Niezawodna szybkość przesyłania danych do 18 Gb/s**,
- **Jednokierunkowy**, przesyła sygnał z USB-C na HDMI,
- **Plug & Play** – nie wymaga instalacji sterowników,
- **Dynamic HDR** podnosi jakość kolorów i kontrastu, zapewniając realistyczne odwzorowanie obrazu,
- **Współpracuje z laptopami, smartfonami i tabletami wyposażonymi w port USB-C**,
- **Wsteczna kompatybilność** – działa także z rozdzielczościami Full HD i HD,
- **Wysoka jakość wykonania**,
- **Przesyła zarówno obraz, jak i dźwięk w cyfrowej jakości.**

TWOJE ULUBIONE GRY W NIESAMOWITEJ JAKOŚCI 4K



Kompatybilność z DisplayPort Alt Mode

Adapter współpracuje z urządzeniami USB-C obsługującymi DisplayPort Alt Mode, takimi jak:

- **Konsole do gier (np. PlayStation, Xbox)** – podłącz swoje urządzenie do telewizora lub monitora, uzyskując pełną rozdzielczość 4K i płynność obrazu w grach
- **Laptopy** – rozszerz swoją przestrzeń roboczą poprzez tryb Extended Mode lub powiel ekran do zewnętrznego monitora, telewizora czy projektora za pomocą Mirror Mode
- **Smartfony** – dzięki funkcji Samsung DEX oraz Huawei Easy Projection, przekształć swoje urządzenie mobilne w pełnoprawne środowisko desktopowe na większym ekranie, co ułatwia pracę z aplikacjami biurowymi i multimedia
- **Tablety** – wykorzystaj dodatkowy ekran, aby zwiększyć efektywność pracy lub rozrywki, np. oglądając filmy w jakości 4K.

ALUMINIOWA OBUDOWA – SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA I TRWAŁOŚĆ W JEDNYM



Wytrzymała, aluminiowa konstrukcja odporna na uszkodzenia i zużycie

Kompaktowy rozmiar kabla sprawia, że jest **wyjątkowo praktyczny i wygodny**, a niewielka waga pozwoli Ci zabrać go dosłownie wszędzie gdzie jest potrzebne, do pracy, biura lub w każde inne miejsce w czasie podróży służbowej i nie tylko. Obudowa urządzenia została **wykonana z wysokiej jakości trwałego aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło** oraz zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieciem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kabel objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu. **Wybierając produkty Qoltec, masz pewność, że korzystasz z nowoczesnych rozwiązań technologicznych o najwyższych standardach jakości.**

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednokierunkowy
Kategoria	4K
Standard	HDMI USB-C
Izolacja	PVC
Przekrój AWG	32AWG
Wtyczka	USB-C
Złącza	HDMI
Przepustowość	18Gb/s
Zastosowanie	Tablet, laptop, smartfon, PC, Konsole i inne urządzenia z USB-C obsługującym DP Alt Mode
Kompatybilność	Smartfon-TV - Projektor, Monitor Laptop-TV Konsole XBOX PLAYSTATION - Projektor, monitor
Obsługiwane rozdzielczości	3840*2160/60Hz
Informacje dodatkowe	Pozwala na przesłanie sygnału z USB-C do HDMI
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny/Grafit
Materiał	Aluminium
Długość kabla	2m
Opakowanie	Blister
Zawartość opakowania	1 x Kabel HDMI / USB-C 4K
Głębokość / Długość opakowania [mm]	245mm
Wysokość opakowania [mm]	10mm
Szerokość opakowania [mm]	210mm
Waga netto [kg]	0.064
Waga brutto [kg]	0.072
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878504384