| | UNC | ~DIN 912 | | | ~12.9 |
|---|---|---|---|---|---|












1) Longueur de filetage b pour vis partiellement filetées selon choix du fabricant.

**BN 13**

## Vis à tête cylindrique

à six pans creux, entièrement / partiellement filetées, avec filetage UNC

Acier ~12.9

noir

- ~UNI 5931
- ~CSN 021143

| Article# | $d_1$ | $d_2$ | k | s | t | ▮▮▮▮ | ▮▮▮ | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013785 | 1/4" | 9,5 | 6,4 | 3/16" | 3 | • | | 1/2" |
| 1013793 | | | | | | | | 5/8" |
| 1013807 | | | | | | | | 3/4" |
| 1013815 | | | | | | | | 7/8" |
| 1013823 | | | | | | | | 1" |
| 1013831 | | | | | | | | 1 1/4" |
| 1013858 | | | | | | | • | 1 1/2" |
| 1013866 | | | | | | | • | 1 3/4" |
| 1013874 | | | | | | | • | 2" |
| 1013882 | | | | | | | • | 2 1/4" |
| 1013890 | | | | | | | • | 2 1/2" |
| 1013904 | | | | | | | • | 2 3/4" |
| 1013939 | 5/16" | 11,9 | 7,9 | 1/4" | 3,8 | • | | 5/8" |
| 1013947 | | | | | | | | 3/4" |
| 1013955 | | | | | | | | 7/8" |
| 1013963 | | | | | | | | 1" |
| 1013971 | | | | | | | | 1 1/4" |
| 1013998 | | | | | | | | 1 1/2" |
| 1014005 | | | | | | | • | 1 3/4" |
| 1014013 | | | | | | | • | 2" |
| 1014048 | | | | | | | • | 2 1/2" |
| 1014064 | | | | | | | • | 3" |
| 1014137 | 3/8" | 14,2 | 9,5 | 5/16" | 4,6 | • | | 3/4" |
| 1014145 | | | | | | | | 7/8" |
| 1014153 | | | | | | | | 1" |
| 1014161 | | | | | | | | 1 1/4" |
| 1014188 | | | | | | | | 1 1/2" |
| 1014196 | | | | | | | • | 1 3/4" |

| Article# | $d_1$ | $d_2$ | k | s | t | ||| | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014218 | 3/8" | 14,2 | 9,5 | 5/16" | 4,6 | | • | 2" |
| 1014226 | | | | | | | • | 2 1/4" |
| 1014234 | | | | | | | • | 2 1/2" |
| 1014242 | | | | | | | • | 2 3/4" |
| 1014250 | | | | | | | • | 3" |
| 1014285 | | | | | | | • | 4" |
| 1014528 | 1/2" | 19 | 12,7 | 3/8" | 6,2 | • | | 1" |
| 1014536 | | | | | | | | 1 1/4" |
| 1014544 | | | | | | | | 1 1/2" |
| 1014552 | | | | | | | | 1 3/4" |
| 1014560 | | | | | | | | 2" |
| 1014579 | | | | | | | • | 2 1/4" |
| 1014587 | | | | | | | • | 2 1/2" |
| 1014609 | | | | | | | • | 3" |
| 1014625 | | | | | | | • | 3 1/2" |
| 1014633 | | | | | | | • | 4" |
| 1014692 | 5/8" | 23,8 | 15,9 | 1/2" | 7,8 | • | | 1" |
| 1014706 | | | | | | | | 1 1/4" |
| 1014714 | | | | | | | | 1 1/2" |
| 1014722 | | | | | | | | 1 3/4" |
| 1014730 | | | | | | | | 2" |
| 1014749 | | | | | | | | 2 1/4" |
| 1014757 | | | | | | | • | 2 1/2" |
| 1014765 | | | | | | | • | 2 3/4" |
| 1014773 | | | | | | | • | 3" |
| 1014803 | | | | | | | • | 3 1/2" |
| 1014870 | 3/4" | 28,5 | 19 | 5/8" | 9,4 | • | | 1 1/4" |
| 1014889 | | | | | | | | 1 1/2" |
| 1014897 | | | | | | | | 1 3/4" |
| 1014900 | | | | | | | | 2" |
| 1014919 | | | | | | | | 2 1/4" |
| 1014927 | | | | | | | | 2 1/2" |
| 1014943 | | | | | | | • | 3" |
| 1014978 | | | | | | | • | 3 1/2" |
| 1014986 | | | | | | | • | 4" |
| 1014994 | | | | | | | • | 4 1/2" |
| 1015001 | | | | | | | • | 5" |
| 1015176 | 1" | 38,1 | 25,4 | 3/4" | 12,6 | • | | 2 1/2" |
| 1015184 | | | | | | | • | 3" |
| 1015206 | | | | | | | • | 4" |
| 1015222 | | | | | | | • | 5" |