4 portowy ręczny dwukierunkowy przełącznik RJ45 5 Gigabit LAN

Opis

Ten przełącznik RJ45 Delock ręczny dwukierunkowy przełącznik do podłączania różnych urządzeń z portem RJ45 port. Ten przełącznik oferuje dwa różne zastosowania.
1. Cztery urządzenia z portem RJ45 można podłączać zamiennie do jednej sieci.
2. Jedno urządzenie z portem RJ45 można podłączać zamiennie do czterech sieci.



Numer artykułu 87588

EAN: 4043619875887

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  5 x żeńskie Ethernet RJ45
- Szybkość transmisji danych:
  Ethernet do 10 Mbps
  Fast Ethernet do 100 Mbps
  Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
  2,5 Gigabit Ethernet do 2500 Mbps
  5 Gigabit Ethernet do 5000 Mbps
- Obsługa połówkowego / pełnego trybu dupleks
- 4 przyciski mechaniczne
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 12 x 8,4 x 2,9 cm
- Kolor: beżowy

Wymagania systemowe

- Wolny port RJ45
- Kable sieciowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia









Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Schnittstelle

Anschluss:	5 x RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	12 cm
Breite:	8,4 cm
Höhe:	2,9 cm
Farbe:	beige

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**