Dane produktów



PUSZK LEGRAND

ECOBATIBOX PUSZKA SUFITOWA Z MEMBRANĄ

REF. 089377 | EAN. 3245060893774

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Model/kształt/forma	Okrągły
Rodzaj budowy	Puszka osprzętowa
Model	Pojedynczy
Z pierścieniem obrotowym	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)	Nie
Wyposażenie	Zacisk
Średnica	80 mm
Głębokość (Min-Max)	75-75 mm
Głębokość wewnętrzna	50 mm
Liczba wkładów osprzętowych	0
Ze śrubami	Tak
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu	0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu	2
Przepusty kablowe z osłabieniami	Nie
Przepust kablowy membranowy	Tak
Przepust kablowy rurowy	Nie

Liczba dławnic na wyposażeniu	0
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Pokrywa z hakiem i zaciskiem
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Zatrzask
Plombowane	Nie
Z ekranowaniem	Nie
Wiatroszczelne	Tak
Maksymalny przekrój przewodu	1.5 mm^2
Liczba biegunów na zacisk	3
Stała pozycja zacisku	Tak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Tak
Króciec	Brak
Zastosowanie specjalne	Brak
Z przegrodą	Nie

Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej	Nie
Do rur o średnicy	16/20 mm
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	1-2.5 mm
Blokada rury	Nie
Opcjonalna blokada rury	Nie
Wpusty z tyłu	Tak
Liczba wpustów	4

Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-60 °C
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy

Dokumentacja

Zgodność z przepisami dotyczącymi substancji regulowanych

RoHS Certificate of Compliance | PDF

Certyfikaty

NF App Domestic-NF012_4839 | (0.6Mo)

OC / CB-FR_707222/A1 | (0.77Mo)