	UNC	~DIN 912			~12.9









1) Lunghezza b per viti parzialmente filettate a discrezione del produttore.

BN 13

Viti a testa cilindrica

con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate, con filettatura UNC

Acciaio ~12.9

nero

- ~UNI 5931
- ~CSN 021143

Article#	d_1	d_2	k	s	t						L
1013785	1/4"	9,5	6,4	3/16"	3	•		1/2"
1013793								5/8"
1013807								3/4"
1013815								7/8"
1013823								1"
1013831								1 1/4"
1013858							•	1 1/2"
1013866							•	1 3/4"
1013874							•	2"
1013882							•	2 1/4"
1013890							•	2 1/2"
1013904							•	2 3/4"
1013939	5/16"	11,9	7,9	1/4"	3,8	•		5/8"
1013947								3/4"
1013955								7/8"
1013963								1"
1013971								1 1/4"
1013998								1 1/2"
1014005							•	1 3/4"
1014013							•	2"
1014048							•	2 1/2"
1014064							•	3"
1014137	3/8"	14,2	9,5	5/16"	4,6	•		3/4"
1014145								7/8"
1014153								1"
1014161								1 1/4"
1014188								1 1/2"
1014196							•	1 3/4"

Article#	d_1	d_2	k	s	t					L
1014218	3/8"	14,2	9,5	5/16"	4,6		•	2"
1014226							•	2 1/4"
1014234							•	2 1/2"
1014242							•	2 3/4"
1014250							•	3"
1014285							•	4"
1014528	1/2"	19	12,7	3/8"	6,2	•		1"
1014536								1 1/4"
1014544								1 1/2"
1014552								1 3/4"
1014560								2"
1014579							•	2 1/4"
1014587							•	2 1/2"
1014609							•	3"
1014625							•	3 1/2"
1014633							•	4"
1014692	5/8"	23,8	15,9	1/2"	7,8	•		1"
1014706								1 1/4"
1014714								1 1/2"
1014722								1 3/4"
1014730								2"
1014749								2 1/4"
1014757							•	2 1/2"
1014765							•	2 3/4"
1014773							•	3"
1014803							•	3 1/2"
1014870	3/4"	28,5	19	5/8"	9,4	•		1 1/4"
1014889								1 1/2"
1014897								1 3/4"
1014900								2"
1014919								2 1/4"
1014927								2 1/2"
1014943							•	3"
1014978							•	3 1/2"
1014986							•	4"
1014994							•	4 1/2"
1015001							•	5"
1015176	1"	38,1	25,4	3/4"	12,6	•		2 1/2"
1015184							•	3"
1015206							•	4"
1015222							•	5"