Perilla precisa; PASIVAS SR



GP1-6.35-22X24 GP3-6.35-22X24 GP3-6.35-46X25

Accesorios para potenciómetro	**Perilla precisa**
Tipo de pomo	**con esfera contadora**
Aplicación	**para potenciómetros multivuelta**

Símbolo: (GP1-6.35-22X24)	
Diámetro del eje	6,35 mm
Funciones	50 graduaciones por un turno; con función de freno
Dimensiones del pomo	Ø22x24mm
Número de vueltas mecánicas	10
Símbolo: (GP3-6.35-22X24)	
Diámetro del eje	6,35 mm
Funciones	50 graduaciones por un turno; escala de esfera; con función de freno
Dimensiones del pomo	Ø22x24mm
Número de vueltas mecánicas	10
Símbolo: (GP3-6.35-46X25)	
Diámetro del eje	6,35 mm
Funciones	100 graduaciones por un turno; escala de esfera; con función de freno
Dimensiones del pomo	Ø46x25mm
Número de vueltas mecánicas	15