



Laserowy czytnik kodów kreskowych 1D z podstawką

Kod produktu: 50861

Skaner kodów kreskowych wyposażony jest w kabel USB umożliwiający pracę przez 24 godziny na dobę. Posiada automatyczny tryb pracy, dzięki czemu kody skanowane są samoczynnie po zbliżeniu ich do czytnika. Opakowanie zawiera czytnik kodów kreskowych, podstawkę, kabel USB oraz instrukcję.

OPIS PRODUKTU

Laserowy czytnik kodów kreskowych 1D marki Qoltec wyposażony jest w kabel USB, co umożliwia pracę przez 24 godziny na dobę. Urządzenie pracuje z prędkością 300 skanów na sekundę. Jego konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości materiałów co sprawia, że jest zarówno lekka jak i odporna na upadki z wysokości 1,5 m. Czytnik umożliwia zeskanowanie odwróconego kodu i dźwiękiem sygnalizuje prawidłowy odczyt. Po odłożeniu na podstawkę przechodzi automatycznie w tryb pracy, dzięki czemu kody skanowane są samoczynnie po zbliżeniu ich do czytnika.

Interfejs Plug&Play gwarantuje natychmiastową pracę urządzenia bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Urządzenie doskonale sprawdza się w sklepie, biurze oraz w magazynach. Współpracuje z systemami: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC.

CECHY

- Odczytuje kody 1D,
- Interfejs Plug & Play,
- Automatyczny tryb pracy,
- Odczytuje odwrócone kody,
- Sygnalizuje prawidłowy odczyt kodu,
- Szybka praca skanowania 300skanów/sek.,
- Możliwość skanowania pod różnym kątem,
- Solidna, ergonomiczna konstrukcja,
- Prosta i nieskomplikowana obsługa.

Dane techniczne

Rodzaj odczytywanych kodów	Jednowymiarowe 1D
Szybkość skanowania	300 skanów / s
Źródło światła	650 nm Laser
Typ skanera	Przewodowy
Bezpieczny upadek	1.5 m
Zasięg odczytu	10-600 mm
Sygnalizacja	dźwiękowa
Rodzaj skanowania	Jednoliniowy
Napięcie wejściowe	5 V
Kontrast wydruków	30%

Interfejs	USB
Procesor	32 bit
Prąd roboczy	50 mA
Waga netto	150 g
Kabel zasilający	1.4 m
Wymiary	185 x 67 x 54 mm
Materiał	ABS+PVC+PC
Temperatura pracy	0-55 C
Obsługiwane systemy	Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC
W zestawie	Czytnik kodów kreskowych Podstawka Kabel USB Instrukcja
Gwarancja	24 miesiące
Waga brutto	0,422 kg
Kod EAN	5901878508610