

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, ochranná pouzdra proti nadměrnému ohybu kabelu



Výhody

Náhradní ochranná pouzdra proti nadměrnému ohybu kabelu

Oblasti použití

Ochranná pouzdra proti nadměrnému ohybu kabelu v kabelových vývodech SKINDICHT®

Poznámky

Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

Třída ETIM 5.0 – popis: Kabelová zásuvná těsnicí svorka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Class-Description: Cable plug sealing clamp

Barva:

Černá

Materiál:

CR

Teplotní rozsah:

-20 °C až +80 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

SKINDICHT® SNR

Číslo výrobku	Velikost PG /světlost mm	Max. Ø kabelu mm	Min. Ø kabelu mm
SKINDICHT® SNR			
52001970	7/ 5	5	3,5
52001980	9/ 7	7	5,5
52001990	11/ 7	7	5,5
52002000	11/ 9	9	7,5
52002010	13.5/ 9	9	7,5
52002020	13.5/ 11	11	9
52002030	13.5/ 13	13	11
52002040	16/ 13	13	11,5
52002050	16/ 15	15	13
52002060	21/ 15	15	13,5
52002070	21/ 17	17	15
52002080	21/ 19	19	17
52002090	21/ 20	20	18
52002100	29/ 20	20	18
52002110	29/ 23	23	21
52002120	29/ 25	25	23
52002130	36/ 26	26	23
52002140	36/ 30	30	27
52002150	36/ 33	33	30
52002160	36/ 35	35	32
52002170	42/ 35	35	32
52002180	42/ 38	38	35
52002190	42/ 40	40	36
52002200	48/ 40	40	36
52002210	48/ 44	44	40

Poslední změny (15.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczecch.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16