

800/1 Z, 0.5 x 4 x 25 mm

Groty i końcówki do wkrętów z rowkiem



EAN:	4013288030467	Wymiar:	25x7x7 mm
Numer części:	05072050001	Waga:	5 g
Numer artykułu:	800/1 Z	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z profilem płaskim
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Pasuje do Bosch, Fein, Holz-Her, Lecloux, Metabo
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki grota

Elastyczne groty do wkrętów z rowkiem przeznaczone do uniwersalnego zastosowania. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

Link
https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_z.html

Wera - 800/1 Z
05072050001 - 4013288030467

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z rowkiem

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	mm	mm	mm	inch	mm
05056200001	0,5	3,0	25	1	3,0
05056005001	0,5	3,0	39	1 17/32	3,0
05072050001	0,5	4,0	25	1	4,0
05056007001	0,5	4,0	39	1 17/32	4,0
05056010001	0,6	3,5	39	1 17/32	3,5
05072055001	0,6	4,5	25	1	4,5
05056015001	0,6	4,5	39	1 17/32	4,5
05072057001	0,8	5,5	25	1	5,5
05056020001	0,8	4,0	39	1 17/32	4,0
05072059001	1,0	5,5	25	1	5,5
05056025001	0,8	5,5	39	1 17/32	5,5
05072061001	1,2	6,5	25	1	6,2
05056030001	1,0	5,5	39	1 17/32	5,5
05072063001	1,2	8,0	25	1	8,0
05056037001	1,2	6,5	39	1 17/32	6,5
05056040001	1,2	8,0	39	1 17/32	8,0
05072065001	1,6	8,0	25	1	8,0
05056045001	1,6	8,0	39	1 17/32	8,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_1_z.html

Wera - 800/1 Z
 05072050001 - 4013288030467

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de