

Przełącznik USB 2.0 2 PC do 2 urządzeń

Opis

Przełącznik USB Delock pozwala na wspólne korzystanie z dwu urządzeń peryferyjnych USB 2.0. Unikamy kosztów zakupu urządzenia i przełączania kabli pomiędzy komputerami.

Funkcja pamięci

Wybór portu przyciskiem, bez względu na to czy komputer jest przyłączony. Zapis ostatnich ustawień i restart z nimi.

Bezpieczny montaż

Wbudowane magnesy pozwalają na mocowanie przełącznika do powierzchni metalowych; możliwy jest również montaż naścienny.



Numer artykułu 11492

EAN: 4043619114924

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
2 x USB 2.0 Typ-B żeńskie
1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński
Wyjście:
2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- 1 x przycisk ze wskaźnikiem LED dla komputera PC 1 lub PC 2
- Szybkość transmisji danych do:
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Wsteczna zgodność z USB 1.1
- Plug & Play
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
- Plastikowa obudowa
- Mocowanie ściennie zintegrowane w obudowie
- Magnetyczny spód
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 106 x 56 x 25 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Wyjście: 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- 2 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1,8 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Typ montażu:	magnetic Montaż naścienny
Specyfikacja:	USB 2.0
Przełącznik:	1 x przełącznik dla komputerów osobistych (PC 1 lub PC 2)

Interfejs

Wyjście:	2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
Wejście:	2 x USB 2.0 Typ-B żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	106 mm
Szerokość:	56 mm
Wysokość:	25 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de