



EAN:	4013288018014	Wymiar:	188x33x33 mm
Numer części:	05018262001	Waga:	89 g
Numer artykułu:	932 A	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia
- Z przelotowym trzpieniem sześciokątnym
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z kołpakiem do pobijania i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda wkrętu

Wkrętak do dokręcania, pobijania, kucia i odkręcania mocno osadzonych śrub. Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Przelotowy trzpień z wysokiej jakości materiału używanego do produkcji grotów i końcówek wkrętakowych pozwala na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia. Kołpak do pobijania zwiększa trwałość i ogranicza ryzyko rozszczepienia rękojeści. Zabierak sześciokątny do wspomaganego kluczem płaskim lub oczkowym umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych. Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu. 6-kątny kołnierz zapobiegający uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html


Wera - 932 A
 05018262001 - 4013288018014

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Wbudowany kołpak do pobijania



Często zdarza się, że wkrętak jest używany jako dłuto. To niebezpieczne. Wkrętak do pobijania to rozwiązanie, które pozwala na więcej niż tylko dokręcanie. Zaprojektowany do dokręcania, pobijania, kucia i luzowania mocno dokręconych wkrętów. Wkrętak do pobijania Wera: wkrętak, który nie boi się ciężkiej pracy.



Wbudowany kołpak do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Niezależnie od tego należy zawsze stosować okulary ochronne.

Przelotowy trzpień



Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości materiału pozwala na bezstratne przenoszenie energii podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia.

Sześciokątny zabierak



Sześciokątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018262001 - 4013288018014

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Końcówka Wera Black Point



Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania końcówki, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka „przyklejania się” dłoni do rękojeści. Obszerne strefy z twardego tworzywa rozmieszczone wokół rękojeści z łatwością przesuwają się po skórze dłoni.

Zabezpieczenie przed staczaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05018260001 ¹⁾	0,6	3,5	4		80	81	9/64	3 1/8
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178	3 1/2
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32	4
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32	5
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32	6
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8	7
05018272001 ²⁾	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2	8
05018274001 ²⁾	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16	10

1) Bez sześciokątnego przelotowego trzpienia, kołpaka do pobijania i zabieraka do wspomagania kluczem

2) Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, jednokomponentowa

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018262001 - 4013288018014

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

932 A Wkręтак płaski, 0.8 x 4.5 x 90 mm

Kraftform Plus – seria 900



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_a.html

Wera - 932 A
05018262001 - 4013288018014