

Adapter USB-C™ 180° kątowny 40 Gbps PD 3.1 240 W męski na żeński U-kształt 8K 60 Hz metal

Opis

Ten adapter USB-C™ firmy Delock może być używany podczas podłączania urządzeń USB-C™, takich jak smartfony i tablety. Dzięki prędkości transferu do 40 Gbps i obsłudze USB Type-C™ PD 3.1 adapter umożliwia błyskawiczne przesyłanie danych i wydajne zasilanie do 240 W.

Innowacyjna konstrukcja w kształcie litery U

Dzięki innowacyjnej konstrukcji w kształcie litery U możesz obrócić gniazdo USB-C™ o 180°, co jeszcze bardziej ułatwia dostęp do połączenia. Adapter może być również używany jako zabezpieczenie portu w celu ochrony interfejsu USB-C™ w aplikacjach o dużej liczbie cykli łączenia.

Jako??

Adapter przekonuje elegancką, metalową obudową, która zapewnia odporność i trwałość.



Numer artykułu 60737

EAN: 4043619607372

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ żeński
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W
- Prąd wyjściowy: maks. 5 A
- Napięcie: maks. 48 V
- Obsługuje tryb DP Alt
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DisplayPort 1.4 z DSC: do 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 z DSC: do 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa HDCP oraz HDR
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3
- Do użytku po obu stronach
- Materiał obudowy: metal
- Kolorystyka: fioletowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 21 x 15 x 14 mm

Zawartość opakowania

- Adapter USB

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 40 Gbps
---------------	-------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ żeńskie

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	48 V
Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość:	21 mm
Szerokość:	15 mm
Wysokość:	14 mm
Kolor:	fioletowy

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de