



BETA 7560NG

Spodnie robocze z wieloma kieszeniami, elastyczne



Certyfikaty i normy

 EN ISO 13688:2013

Cechy

Funkcjonalność i styl spotykają się w spodniach Top Line Beta: trwałość, wygoda i wyrafinowany design dla najwyższego profesjonalizmu.

ELASTYCZNOŚĆ I WYGODA

Wielokierunkowy rozciągliwy materiał (4-way-stretch) zapewnia płynne i naturalne ruchy, zachowując komfort nawet podczas najbardziej dynamicznych faz pracy.

ODPORNOŚĆ

Wytrzymała tkanina i wzmocnione wstawki w miejscach narażonych na największe obciążenia zwiększają trwałość spodni, oferując skuteczną ochronę przed zużyciem w najbardziej wymagających środowiskach pracy.

WYRAFINOWANY DESIGN

Starannie przemyślana konstrukcja z pomarańczowymi akcentami, które przypominają styl Beta: synteza funkcjonalności, rozpoznawalności i dbałości o estetykę.

KOMPLETNY, SKOORDYNOWANY WYGLĄD

Spodnie 7560NG doskonale nadają się do łączenia z innymi ubraniami z linii TOP LINE, tworząc kompletny i profesjonalny strój roboczy bez utraty komfortu i stylu.



WZMOCNIONE WSTAWKI

Wzmocnienia na kolanach, u dołu nogawek, przednich i bocznych kieszeniach zapewniają dodatkową ochronę i trwałość



Z WIELOMA KIESZENIAMI

Liczne kieszenie zapewniają zorganizowaną przestrzeń, aby mieć wszystko pod ręką, zapewniając praktyczność i funkcjonalność w pracy.



KIESZENIE NA NAKOLANNIKI

Kieszenie na nakolanniki umożliwiają zintegrowanie ochroniaczy, aby zapewnić większy komfort podczas długotrwałej pracy na kolanach.



Certyfikaty i normy

CE EN ISO 13688:2013

Rozmiary

IT 46 - 58
UK XS - 3XL

Specyfikacje

MONTAŻ: slim
GŁÓWNY MATERIAŁ: tkanina 4WayStretch, 90% poliestru, 10% spandeksu
MATERIALE INSERTY: 89% poliestru, 11% spandeksu

Materiały

- Tkanina 4WayStretch, 90% poliestru, 10% spandeksu, 240 g/m²
- Wzmocnienia 89% poliestru, 11% spandeksu, 230 g/m²

Cechy charakterystyczne

- Fason dopasowany
- Elastyczna talia
- Wyższy pas z tyłu dla lepszej ochrony pleców
- Dwie duże kieszenie z przodu, obie z mniejszymi kieszonkami, w tym jedna z poziomym zamkiem błyskawicznym
- Dwie tylne kieszenie z zapinaniem na rzep
- Duża lewa kieszeń z zapinaniem na rzep i pionowa kieszeń zapinana na zamek
- Przednia kieszeń na prawej nogawce z poziomym zamkiem błyskawicznym
- Duże kieszenie na nakolanniki
- Kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek

Odniesienie

	Art.		IT
075600000	7560NG XS	XS	46
075600001	7560NG S	S	48
075600002	7560NG M	M	50
075600003	7560NG L	L	52
075600004	7560NG XL	XL	54
075600005	7560NG XXL	2XL	56
075600006	7560NG XXXL	3XL	58

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

