


840/4 Z, 3 x 89 mm

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288094254	Wymiar:	89x7x6 mm
Numer części:	05059630001	Waga:	11 g
Numer artykułu:	840/4 Z Hex-Plus	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Hex-Plus wydłuża żywotność wkrętów z gniazdem sześciokątnym
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 4)
- Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.

Elastyczne końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Profil Hex-Plus z większą powierzchnią styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059630001 - 4013288094254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Hex-Plus

Ekstra wytrzymałe groty



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05160885001	0,9		50	2	2,6
05059602001	1,5		50	2	2,0
05059603001	2,0		50	2	4,0
05059628001	2,0		89	3 1/2	4,0
05059604001	2,5		50	2	4,0
05059629001	2,5		89	3 1/2	4,0
05059605001	3,0		50	2	4,0
05059630001	3,0		89	3 1/2	4,0
05380033001	3,0		152	6	4,0
05059610001	4,0		50	2	5,0
05059631001	4,0		89	3 1/2	5,0
05059634001	4,0		152	6	5,0
05059615001	5,0		50	2	6,0
05059632001	5,0		89	3 1/2	6,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05059630001 - 4013288094254

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

05059635001	5,0	152	6	6,0
05059620001	6,0	50	2	5,0
05059633001	6,0	89	3 1/2	-
05059636001	6,0	152	6	-
05059625001	8,0	50	2	-
05059637001	8,0	89	3 1/2	-
05350430001	0,05	50	2	2,5
05135090001	1/16"	50	2	2,5
05135091001	5/64"	50	2	3,0
05059660001	5/64"	89	3 1/2	3,0
05135092001	3/32"	50	2	3,0
05059661001	3/32"	89	3 1/2	3,5
05135093001	7/64"	50	2	3,5
05059662001	7/64"	89	3 1/2	4,0
05135094001	1/8"	50	2	4,0
05059663001	1/8"	89	3 1/2	4,0
05380045001	1/8"	152	6	4,0
05135095001	9/64"	50	2	4,5
05059664001	9/64"	89	3 1/2	4,5
05380046001	9/64"	152	6	4,5
05135096001	5/32"	50	2	5,0
05059665001	5/32"	89	3 1/2	5,0
05380047001	5/32"	152	6	5,0
05135097001	3/16"	50	2	6,0
05059666001	3/16"	89	3 1/2	6,0
05380048001	3/16"	152	6	6,0
05135098001	7/32"	50	2	-
05059667001	7/32"	89	3 1/2	-
05380049001	7/32"	152	6	-
05135099001	1/4"	50	2	-
05059668001	1/4"	89	3 1/2	-
05380050001	1/4"	152	6	-
05346288001	5/16	50	2	-

Link

https://products.wera.de/pl/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059630001 - 4013288094254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de